

SKINDICHT® SM-PE-M

SKINDICHT® SM-PE-M, optimum EMC temasını garanti edecek şekilde, yalıtım tabakası üzerinden kesme kenarları bulunan kontra somunlar



Kimyasallara dayanıklı



Mekanik dayanım

Faydalar

Elektromanyetik parazitlere karşı korumak ve potansiyel dengelemesi için kaplamalı bir muhafazanın optimum kontağı. Kontak, kontra somunun sıkılması sırasında muhafazanın kaplamalı tabakasını çizen kesme kenarları üzerinden elde edilir. +200 °C sıcaklıklara kadar dayanıklıdır. Topraklama ve EMC uygulamalarında kullanılan tüm metrik rakorlar için uygun "LF" ile sonlanan ürün numaraları, normalde aynı ürün özelliklerine sahip kurşunsuz ürün alternatifleridir. "Kurşun içermeyen" ürünler, şu anda bakır alaşımlarında yüzde dört'e kadar oluşabilen ancak gelecekte RoHS yönetmeliğine göre yasaklanabilen kurşun ilavesi gerektirmez.

Uygulama alanı

Boyalı, eloksalı veya toz boyalı muhafazaların iç tarafında kullanım için. Elektromanyetik uyumluluk (EMC) gerekli olan uygulamalar için metrik SKINTOP® ve SKINDICHT® kablo rakorları ile kullanılabilir. Yüksek kimyasal ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Class-Açıklama: Dişli kablo rakoru için kilitli somun

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000940

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo vida bağlantısı için kontra somun

Son durum (12.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SM-PE-M

Malzeme:

Nikel kaplamalı piring

Sıcaklık aralığı:

-60 °C ila +200 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® SM-PE-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Kalınlık (mm)	SW wrench size mm	Dış çap (mm)	Adet / Paket
SKINDICHT® SM-PE-M					
52103300	M 12 x 1,5	4.7	15	17.3	100
52103310	M 16 x 1,5	4.7	19	21.9	100
52103320	M 20 x 1,5	4.7	24	27.7	100
52103330	M 25 x 1,5	5.2	30	34.6	50
52103340	M 32 x 1,5	5.7	36	41.5	50
52103350	M 40 x 1,5	6.5	46	53.1	25
52103360	M 50 x 1,5	6.5	60	69.3	10
52103370	M 63 x 1,5	7.0	70	80.8	10
52103371	M 75 x 1,5	8.0	85	95.0	1
52103372	M 90 x 2	10.0	102	114.0	1
52103373	M 110 x 2	12.0	124	135.0	1
Kurşunsuz piring model					
52103300LF	M 12 x 1,5	4.7	15	17.3	100
52103310LF	M 16 x 1,5	4.7	19	21.9	100