

SKINDICHT® DTN

SKINDICHT® DTN kablo kanalı, çoklu kanal kovani olarak kullanılabilir, gerilme önleyicili, 4-32mm kablo çapları için



Optimum destek elemanı

Faydalar

Çoklu kanal kovani olarak kullanılabilir
Gerilme önleyici

Uygulama alanı

4 - 32 mm kablo çapı olan kablolar için yalıtma bilezikleri.

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000879

ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: Oluk arasından takviye

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000879

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kılavuz kovani

Renk seçeneği:

Siyah

Malzeme:

CR

Sıcaklık aralığı:

-30 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® DTN

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	Metal kalınlığı (mm)	Muhafazada delikØ (mm)	Kovan iç Ø (mm)	Adet / Paket
SKINDICHT® DTN						
52105020	DTN 1	4.0 - 9.0	2.5	16	9	50
52105030	DTN 2	7.0 - 12.0	2.5	19	12	50
52105040	DTN 3	12.0 - 17.5	2.5	25	18	50
52105050	DTN 4	18.0 - 23.0	2.5	32	25	25
52105060	DTN 5	25.0 - 29.0	3.0	38	32	25

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16