

SKINDICHT® SE-M

SKINDICHT® SE-M, eksik bağlantı dişi ve yüksek mekanik gerilme için çentikli conta halkasıyla kapatılmış açılı kablo rakoru



Korozyona dayanıklı



Mekanik dayanım



Alan gereksinimi



Standart kılıf üniteli konnektör



Isı dayanımı

Faydalar

Oyulmuş sızdırmazlık halkası ile kapatılmıştır
Korozyona dayanıklı
Montajı kolay
Komple güvenli kablo girişi
Düşük toplam yükseklik

Uygulama alanı

Yüksek mekanik gerilme için
Hiçbir bağlantı dişi olmadığına

Ürün yapısı

M20 x 1,5 - M25 x 1,5, 2 vida deliği ile
M32 x 1,5, 4 vida deliği ile
Gömülü sızdırmazlık halkası ile

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SE-M

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Malzeme:

Gövde: çinko pres döküm, gri, çekiçlenmiş görünüm Sıkma vidası: nikel kaplı piring Monteli sızdırmazlık contası: CR/NBRO-ring: NBR

Koruma sınıfı:

IP 55

Sıcaklık aralığı:

-20 °C ile +80 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® SE-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Monteli sızdırmazlık contası ØF (mm)	Genel yükseklik (mm)	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Genel genişlik (mm)	Adet / Paket
SKINDICHT® SE-M							
52108000	M 20 x 1,5	4/7/10/13	31	20	49.2	42.0	10
52108010	M 25 x 1,5	8,5/11,5/14,5/17,5	40	25	68.2	60.0	5
52108020	M 32 x 1,5	16/19/22/25	51,5	32	84.2	66.0	1