



SKINDICHT® SHVE-M

SKINDICHT® SHVE-M, yüksek koruma dereceli, düşük dirençli 360° blendaj kontaklı ve yüksek gerilme önleyicili, metrik, piring kablo rakoru



Optimum destek elemanı



Parazit sinyalleri



Su geçirmez

Faydalar

En uygun, düşük dirençli 360° ekran teması
Yüksek koruma derecesi
Yüksek gerilme önleyici

Uygulama alanı

Elektriksel parazit alanlarının oluşabileceği uygulamalar için topraklama rakoru.
Tıbbi mühendislik
Frekans dönüştürücüler
Havaalanları
Ölçüm ve kontrol teknolojisi

Ürün yapısı

1 bağlantı parçası
2 topraklama kovani
3 sızdırmazlık konisi
4 koni, piring
5 sıkma vidası

Not

Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM-M

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SHVE-M

SKINDICHT® SM-PE-M kontra somunu boyalı, eloksallı veya toz boyalı muhafazalar ile en iyi teması sağlamak için kullanılmalıdır. Daha başka EMC kablo rakorları için, bkz. SKINTOP® MS-SC-M and MS-M BRUSH ve uyumlu kontra somunu SKINDICHT® SM-PE-M

Sipariş tanımı örneği:

SHVE-M 20 / 16 / 15 / 11

20 = Metrik bağlantı dişi

16 = Fonksiyonel diş PG

15 = Sızdırmazlık konisi iç genişliği (F)

11 = Topraklama kovanı iç genişliği (B)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat:

Tesisat boyutları

ek T21'de bulunabilir

Malzeme:

Gövde: nikel kaplı piring Topraklama kovanı : işlenmemiş piring

Conta konisi: CR O-ring: NBR

Koruma sınıfı:

IP 68 - 10 bar

Sıcaklık aralığı:

-20 °C ile +80 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® SHVE-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Fonksiyon dışı PG	Outer sheath clamping range ØF mm	İç kılıf sıkma aralığı (mm)	SW1/SW2 mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Net açıklık topraklama kovanı ØB	Net açıklık (mm)	Adet / Paket
SKINDICHT® SHVE-M										
52106860	M 16 x 1,5	9	4,5 - 5,8	2,2 - 3,2	18 / 17	26.5	5	3,2	6.0	25
52106870	M 16 x 1,5	9	4,5 - 6,8	2,2 - 3,2	18 / 17	26.5	5	3,2	7.0	25
52106880	M 16 x 1,5	9	5,5 - 5,8	2,6 - 3,6	18 / 17	26.5	5	3,6	6.0	25
52106890	M 16 x 1,5	9	5,5 - 6,8	2,6 - 3,6	18 / 17	26.5	5	3,6	7.0	25
52106910	M 20 x 1,5	11	3 - 6,8	3,5 - 4,5	22 / 20	31.0	6	4,5	7.0	25
52106920	M 20 x 1,5	11	6 - 8,8	3,5 - 4,5	22 / 20	31.0	6	4,5	9.0	25
52106930	M 20 x 1,5	13,5	6,5 - 8,8	3,5 - 5	22 / 22	32.0	6	5	9.0	25
52106940	M 20 x 1,5	13,5	6 - 8,8	4,5 - 6	22 / 22	32.0	6	6	9.0	25
52106950	M 20 x 1,5	13,5	8 - 10,8	5,5 - 7	22 / 22	32.0	6	7	11.0	25
52106960	M 20 x 1,5	16	8,5 - 10,8	6 - 8	24 / 24	34.5	6	8	11.0	25
52106970	M 20 x 1,5	16	10 - 12,8	7 - 9	24 / 24	34.5	6	9	13.0	25
52106980	M 20 x 1,5	16	10 - 12,8	8 - 10	24 / 24	34.5	6	10	13.0	25
52106990	M 20 x 1,5	16	12,5 - 14,8	9 - 11	24 / 24	34.5	6	11	15.0	25
52107000	M 25 x 1,5	21	13 - 15,8	10 - 12	30 / 30	39.0	7	12	16.0	25
52107010	M 25 x 1,5	21	13 - 15,8	11 - 13	30 / 30	39.0	7	13	16.0	25
52107020	M 25 x 1,5	21	15,5 - 17,8	12 - 14	30 / 30	39.0	7	14	18.0	25
52107030	M 25 x 1,5	21	15 - 17,8	13 - 15	30 / 30	39.0	7	15	18.0	25
52107040	M 25 x 1,5	21	17,5 - 19,8	14 - 16	30 / 30	39.0	7	16	20.0	25
52107050	M 32 x 1,5	29	19 - 21,8	15 - 17	40 / 40	45.5	8	17	22.0	10
52107060	M 32 x 1,5	29	18 - 23,8	16 - 18	40 / 40	45.5	8	18	22.0	10
52107070	M 32 x 1,5	29	20 - 23,8	17 - 19	40 / 40	45.5	8	19	24.0	10
52107080	M 32 x 1,5	29	23 - 25,8	17 - 19	40 / 40	45.5	8	19	26.0	10