


SKINDICHT® SKZ-M

SKINDICHT® SKZ-M, yüksek gerilme önleyicili ve çentikli conta halkalı, metrik, pirinç kablo rakoru



Mekanik dayanım



Optimum destek elemanı

Faydalar

Çeşitli kablo çapları için uygun monteli sızdırmazlık sızdırmazlık contası ile
Yüksek gerilme önleyici
Yüksek mekanik dayanım

Uygulama alanı

Sert çalışma koşulları için çift mandallı gerilme önleyici kablo rakorları
Şantiyeler
Fabrika mühendisliği
Elektrik motoru üretimi

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

SKINDICHT® SHZ-M-XL SKINDICHT® SHZ-M ile benzerdir, ama kalın duvarlar için uzatılmış bağlantı dişi vardır
Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM-M
Örnek sipariş adı: SKZ-M 16 / 9 16 = metrik 9 bağlantı dişi = PG dişi ön parça

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SKZ-M

Dikkat:

Malzeme:

Koruma sınıfı:

Sıcaklık aralığı:

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Tesisat boyutları
ek T21'de bulunabilirGövde: nikel kaplı piring Monteli sızdırmazlık contası: CR/NBRO-
ring: NBR

IP 55

-20 °C ile +80 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® SKZ-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	Kurulum için maks. montaj boyutu (mm)	Fonksiyon dişi PG	SW1/SW2 mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Net açıklık (mm)	Adet / Paket
SKINDICHT® SKZ-M									
52106800	M 16 x 1,5	5.0 - 8.0	24	9	18 / 17	29.0	5	10.0	50
52106810	M 20 x 1,5	7.0 - 10.0	27	11	22 / 20	30.0	6	12.0	50
52106820	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	30	13,5	22 / 22	33.5	6	14.0	25
52106830	M 20 x 1,5	8.0 - 13.5	33	16	24 / 24	34.5	6	15.0	25
52106840	M 25 x 1,5	-	42	21	30 / 30	41.0	7	20.0	25
52106850	M 32 x 1,5	-	58	29	40 / 41	46.0	8	27.0	10
SKINDICHT® SKZ-M-XL									
52106805	M 16 x 1,5	5.0 - 8.0	24	9	18 / 17	34.0	10	10.0	50
52106815	M 20 x 1,5	7.0 - 10.0	27	11	22 / 20	34.0	10	12.0	50
52106825	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	30	13,5	22 / 22	37.5	10	14.0	25
52106835	M 20 x 1,5	8.0 - 13.5	33	16	24 / 24	38.5	10	15.0	25
52106845	M 25 x 1,5	-	42	21	30 / 30	45.0	11	20.0	25
52106855	M 32 x 1,5	-	58	29	40 / 41	51.0	13	27.0	10