


SKINDICHT® SR-SV-M

SKINDICHT® SR-SV-M, robust, metric cable gland for high temperatures, seawater-resistant and resistant to oils, acids and chemicals



Mekanik dayanım



Optimum destek elemanı



Isı dayanımı

Faydalar

Yüksek sıcaklıklar için
Yağlar, çözücüler, asitler ve kimyasallara karşı dayanıklı
Deniz suyuna karşı dayanıklı
Yüksek gerilme önleyici
Sağlam

Uygulama alanı

Normal kullanımda hareket ettirilen elektroteknik cihazlarda ve makinelerde, bağlanan kablo VDE 0700-1 uyarınca aşırı bükülmeye karşı korunmalıdır

VITON® kıvrılmaya karşı korumalı kovanile özel kablo rakoru. Kendimize ait güçlendirilmiş aside dayanıklı VITON® priz +165 °C sıcaklıkta uzun kullanım süresinden sonra bile herhangi bir yaşlanma etkisi göstermez.

Makine ve türbin üretimi
Güç santrali mühendisliği
Laboratuar

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SR-SV-M

Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM-M

EMC versiyonu talep halinde temin edilir

Örnek tanım:

SR-SV-M 20/11/7

20 = metrik bağlantı dişi

11 = PG fonksiyon dişi

7 = bağlantı ağzının çapı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat:

Tesisat boyutları

ek T21'de bulunabilir

Talep üzerine:

Uzun bağlantı dişli versiyon temin edilir

Malzeme:

Gövde: nikel kaplı pirinç O-ring: FKM Kıvrılma koruması: FKM

Koruma sınıfı:

IP 65

Sıcaklık aralığı:

-20°C ila +165°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® SR-SV-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Clamping range ØF mm	Kurulum için maks. montaj boyutu (mm)	Fonksiyon dişi PG	SW1/SW2 mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Net açıklık (mm)	Adet / Paket
SKINDICHT® SR-SV-M									
52105820	M 20 x 1,5	5.5 - 7.0	28	11	22 / 20	56.0	6	7.0	25
52105830	M 20 x 1,5	7.5 - 9.0	28	11	22 / 20	56.0	6	9.0	25
52105840	M 20 x 1,5	7.5 - 9.0	32	13,5	22 / 22	61.5	6	9.0	25
52105850	M 20 x 1,5	8.5 - 11.0	32	13,5	22 / 22	61.5	6	11.0	25
52105860	M 20 x 1,5	10.5 - 13.0	32	13,5	22 / 22	61.5	6	13.0	25
52105870	M 20 x 1,5	11.0 - 13.0	35	16	24 / 24	66.5	6	13.0	10
52105880	M 20 x 1,5	12.0 - 15.0	35	16	24 / 24	66.5	6	15.0	10
52105890	M 25 x 1,5	13.5 - 15.0	40	21	30 / 30	79.0	7	15.0	10
52105900	M 25 x 1,5	15.5 - 17.0	46	21	30 / 30	79.0	7	17.0	10
52105910	M 25 x 1,5	16.5 - 19.0	46	21	30 / 30	79.0	7	19.0	10