

SKINDICHT® E

SKINDICHT® E, CR, farklı sıkıştırma aralıkları için çentikli conta halkaları, farklı kablo çaplarına uyarlanabilen halkalar



Faydalar

Birden fazla sıkma aralığı için bir conta
Bir bıçak yardımıyla çeşitli kesimlerin kolayca ayrılması.

Uygulama alanı

SKINDICHT® kablo rakorları için montaj sızdırmazlık contası

Not

Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 ETIM 5.0 Class-Açıklama: Sızdırmazlık contası
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001181 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Conta
Renk seçeneği:	Siyah
Malzeme:	CR
Sıcaklık aralığı:	-20 °C ile +80 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® E

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Dış çap x delikler (mm)	Kalınlık (mm)	Dış çap (mm)	Adet / Paket
SKINDICHT® E					
52005780	E 9	13,5 x 5/8	5.5	13.5	250
52003690	E11	16,5 x 7/10/12,5	6.0	16.5	250
52003700	E 13,5	18,5 x 7/10,5/13/16	6.5	18.5	250
52003710	E 16	20,5 x 8/10,5/13,5/16	7.5	20.5	250
52003720	E 21	26,0 x 11/15/18/20	8.0	26.0	100
52003730	E 29	35,0 x 19/23/27/31	9.5	35.0	100
52003740	E 36	45,0 x 25/28/31/35	12.0	45.0	50
52005790	E 42	52,0 x 35,5/39/42,5/46	14.0	52.0	50
52005800	E 48	57,0 x 40,5/44/47/50,5	14.0	57.0	50

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16