

## SKINDICHT® SHV cone seal

SKINDICHT® SHV cone seal



Kimyasallara dayanıklı



Aside dayanıklı



Isı dayanımı

### Faydalar

SKINDICHT® SHV CR, yağa, toza ve suya dayanıklı

SKINDICHT® SHV FKM yüksek sıcaklıklar için

SKINDICHT® SHV FKM yağlara, solventlere, asitlere ve kimyasallara karşı dayanıklı

### Uygulama alanı

SKINDICHT® kablo rakorları için sızdırmazlık konisi

### Not

Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000451

ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo fiş sızdırmazlık konisi

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000451

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Kablo takma manşon

Renk seçeneği:

CR: siyah

FKM: kırmızı

Malzeme:

CR

FKM

Sıcaklık aralığı:

CR: -20°C ila +80°C

FKM: -20°C ila +200°C

### Uyarı

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINDICHT® SHV cone seal

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## SKINDICHT® SHV cone seal

Ürün kodu	PG boyutu/net açıklık	İç çap (mm)	Uzunluk (mm)	Adet / Paket
SKINDICHT® SHV CR				
52021120	SHV 7/ 5.0	5.0	13.8	100
52021130	SHV 9/ 6.0	6.0	14.8	100
52021140	SHV 9/ 7.0	7.0	14.8	100
52021150	SHV 11/ 7.0	7.0	17.5	100
52021160	SHV 11/ 9.0	9.0	17.0	100
52021180	SHV13,5/ 9.0	9.0	18.5	100
52021170	SHV13,5/ 11.0	11.0	18.5	100
52021190	SHV 16/ 11.0	11.0	19.5	50
52021200	SHV 16/ 13.0	13.0	19.5	50
52021210	SHV 16/ 15.0	15.0	19.5	50
52024460	SHV 21/ 16.0	16.0	19.8	50
52021220	SHV 21/ 18.0	18.0	19.8	50
52021230	SHV 21/ 20.0	20.0	19.8	50
52021240	SHV 29/ 22.0	22.0	24.0	25
52021250	SHV 29/ 24.0	24.0	24.0	25
52021260	SHV 29/ 26.0	26.0	24.0	25
SKINDICHT® SHV FKM				
52021259	SHV 7/ 5.0	5.0	13.8	100
52021146	SHV 9/ 6.0	6.0	14.8	100
52021261	SHV 9/ 7.0	7.0	14.8	100
52021262	SHV 11/ 7.0	7.0	17.5	100
52021263	SHV 11/ 9.0	9.0	17.0	100
52021271	SHV 13,5/ 9.0	9.0	18.5	100
52021272	SHV 13,5/ 11.0	11.0	18.5	100
52021265	SHV 16/ 13.0	13.0	19.5	50
52021269	SHV 16/ 15.0	15.0	19.5	50
52021268	SHV 21/ 18.0	18.0	19.5	50
52021266	SHV 21/ 20.0	20.0	19.8	50
52021267	SHV 29/ 22.0	22.0	19.8	50

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16