

SKINTOP® GMP-GL

SKINTOP® GMP-GL, glass fibre-reinforced counter nuts, for maximum mechanical stability, for locking in boreholes without thread



Montaj süresi



Isı dayanımı



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Maksimum mekanik stabilite için cam elyaf ile güçlendirilmiş
Açık uçlu anahtar için yerleştirme yüzeyi sayesinde mahfaza çizilmez

Uygulama alanı

Dişsiz deliklerde SKINTOP® kablo rakorlarını kontrolamak için

Norm referansları / Onaylar

UL Dosya Nr. E79903

Ürün yapısı

PG bağlantı dişi

Not

Sadece UL onaylı SKINTOP® polyamid kablo rakorları ile kullanıldığında UL onaylı
SKINTOP® ST(R) ile kullanım için tasarlanmıştır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Son durum (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GMP-GL

Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Talep üzerine:	Manşonsuz olarak mevcuttur (birleştirme aleti için satıl olmaksızın)
Renk seçeneği:	Gümüş gri (RAL 7001) Açık gri (RAL 7035) Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme:	Polyamid, cam elyafı takviyeli
Sıcaklık aralığı:	-20 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® GMP-GL

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	SW wrench size mm	Adet / Paket
SKINTOP® GMP-GL gümüş gri, bilezikli			
53019000	PG 7	19	100
53019010	PG 9	22	100
53019020	PG 11	24	100
53019030	PG 13,5	27	100
53019040	PG 16	30	100
53019050	PG 21	36	50
53019060	PG 29	46	50
53019070	PG 36	60	25
53019080	PG 42	65	25
53019090	PG 48	70	25
SKINTOP® GMP-GL siyah, bilezikli			
53019200	PG 7	19	100
53019210	PG 9	22	100
53019220	PG 11	24	100
53019230	PG 13,5	27	100
53019240	PG 16	30	100
53019250	PG 21	36	50
53019260	PG 29	46	50
53019270	PG 36	60	25
53019280	PG 42	65	25
53019290	PG 48	70	25
SKINTOP® GMP-GL açık gri, bilezikli			
53019001	PG 7	19	100
53019011	PG 9	22	100
53019021	PG 11	24	100
53019031	PG 13,5	27	100
53019041	PG 16	30	100
53019051	PG 21	36	50
53019061	PG 29	46	50
53019071	PG 36	60	25
53019081	PG 42	65	25
53019091	PG 48	70	25

Son durum (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GMP-GL