


SKINDICHT® SK

SKINDICHT® SK, PG brass cable gland, wide clamping range & reliable strain relief, for cable gland with solid brass saddle clamps



Geniş sıkma aralığı



Optimum destek elemanı



Sağlam

Faydalar

Güvenilir gerilme önleyici
Geniş sıkma aralığı

Uygulama alanı

İki katı piring sırt kelepçesi ile kablo rakoru
Connectors
Anahtarlar
Kontrol panelleri

Ürün yapısı

PG bağlantı dişi

Not

Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SK

Dikkat:

Talep üzerine:

Malzeme:

Koruma sınıfı:

Sıcaklık aralığı:

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Tesisat boyutları
ek T21'de bulunabilir

Uzun bağlantı dişli versiyon temin edilir

Gövde: nikel kaplı pirinç

IP 20

-20°C ila +200°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® SK

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Clamping range ØF mm	SW wrench size mm	Kurulum için maks. montaj boyutu (mm)	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINDICHT® SK							
52004230	PG 9	6 - 12	19.0	24	16.5	6	50
52004240	PG 11	7 - 15	21.0	27	16.5	6	50
52004250	PG 13,5	12 - 16,5	22.0	30	18.5	7,5	25
52004260	PG 16	13 - 18	24.0	33	19.0	7,5	25
52004270	PG 21	15 - 23	30.0	42	22.5	8	25
51712740	PG 29	20 - 31	41.0	58	26.0	8	10