


SKINDICHT® SR-SV

SKINDICHT® SR-SV, yüksek sıcaklıklar için yağlara, solventlere, asitlere ve kimyasallara dayanıklı, tuzlu suya dirençli PG piriç kablo rakoru



Kimyasallara dayanıklı



Optimum destek elemanı



Sağlam



Isı dayanımı

Faydalar

Yüksek sıcaklıklar için
Yağlar, çözücüler, asitler ve kimyasallara karşı dayanıklı
Deniz suyuna karşı dayanıklı
Yüksek gerilme önleyici
Sağlam

Uygulama alanı

VITON® kıvrılmaya karşı korumalı kovanile özel kablo rakoru. Kendimize ait güçlendirilmiş aside dayanıklı VITON® priz +165 °C sıcaklıkta uzun kullanım süresinden sonra bile herhangi bir yaşlanma etkisi göstermez.

Makine ve türbin üretimi
Güç santrali mühendisliği
Laboratuar

Ürün yapısı

PG bağlantı dişi

Not

Son durum (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SR-SV

Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM
EMC versiyonu talep halinde temin edilir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat:

Tesisat boyutları

ek T21'de bulunabilir

Talep üzerine:

Uzun bağlantı dişli versiyon temin edilir

Malzeme:

Gövde: nikel kaplı piring O-ring: FKM Kıvrılma koruması: FKM

Koruma sınıfı:

IP 65

Sıcaklık aralığı:

-20°C ila +165°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® SR-SV

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	Kurulum için maks. montaj boyutu (mm)	SW1/SW2 mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINDICHT® SR-SV							
52023620	SR-SV 11/07	5,5 - 7	28	20.0 / 20.0	56.0	6	25
52023621	SR-SV 11/09	7,5 - 9	28	20.0 / 20.0	56.0	6	25
52023622	SR-SV 13/09	7,5 - 9	32	22.0 / 22.0	62.0	6,5	25
52023623	SR-SV 13/11	9 - 11	32	22.0 / 22.0	62.0	6,5	25
52023624	SR-SV 13/13	11 - 13	32	22.0 / 22.0	62.0	6,5	25
52023625	SR-SV 16/13	11,5 - 13	35	24.0 / 24.0	67.0	6,5	10
52023626	SR-SV 16/15	13 - 15	35	24.0 / 24.0	67.0	6,5	10
52023627	SR-SV 21/15	13,5 - 15	40	30.0 / 30.0	79.0	7	10
52023628	SR-SV 21/17	15 - 17	46	30.0 / 30.0	79.0	7	10
52023629	SR-SV 21/19	17 - 19	46	30.0 / 30.0	79.0	7	10

Son durum (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16