


SKINDICHT® SHV FKM

SKINDICHT® SHV FKM, yüksek sıcaklıklar için, yağlara, asitlere ve kimyasallara dayanıklı, su geçirmez, özel contalı PG kablo rakoru



Optimum destek elemanı



Sağlam



Isı dayanımı

Faydalar

Yüksek sıcaklıklar için
Yağlar, çözücüler, asitler ve kimyasallara karşı dayanıklı
Su geçirmez
Yüksek gerilme önleyici
Sağlam

Uygulama alanı

Özel konik VITON® sızdırmazlık elemanı ile su sızdırmaz ve yüksek ısıya dayanıklı kablo rakoru
Tuğla yapılar
Kanalizasyon arıtma tesisleri
Araba yıkama yerleri

Not

Sipariş tanımı örneği:
SHV-FKM 13,5 / 9 / 11
13,5 = Sıkıştırma vidası PG dişi
9 = PG bağlantı dişi
11 = Sızdırmazlık konisi iç genişliği

Teknik Veri

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SHV FKM

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat:	Tesisat boyutları ek T21'de bulunabilir
Malzeme:	Gövde: nikel kaplı piring Sızdırmazlık konisi: FKM O-ring: FKM
Koruma sınıfı:	IP 68 - 10 bar
Sıcaklık aralığı:	-20°C ila +200°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® SHV FKM

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINDICHT® SHV FKM						
52024934	SHV-FKM 7/7/5	3,8 - 4,8	14	26.0	5	50
54000015	SHV-FKM 9/9/6	4,8 - 5,8	17	28.5	6	50
52024935	SHV-FKM 9/9/7	5,8 - 6,8	17	28.5	6	50
52024936	SHV-FKM 11/11/7	5,8 - 6,8	20	31.0	6	25
52024937	SHV-FKM 11/11/9	6,8 - 8,8	20	31.0	6	25
52024970	SHV-FKM 13,5/9/11	8,5 - 10,8	22	33.0	6,5	25
52024968	SHV-FKM 13,5/11/9	6,8 - 8,8	22	33.0	6,5	25
52024969	SHV-FKM 13,5/11/11	8,5 - 10,8	22	33.0	6,5	25
52024961	SHV-FKM 13,5/13,5/9	6,8 - 8,8	22	33.0	6,5	25
52024962	SHV-FKM 13,5/13,5/11	8,5 - 10,8	22	33.0	6,5	25
52024971	SHV-FKM 16/11/13	10,8 - 12,8	24	35.0	6,5	25
52024973	SHV-FKM 16/13,5/13	10,8 - 12,8	24	35.0	6,5	25
52024964	SHV-FKM 16/16/13	10,8 - 12,8	24	35.0	6,5	25
52024965	SHV-FKM 16/16/15	13,8 - 14,8	24	35.0	6,5	25
52024966	SHV-FKM 21/21/18	15,8 - 17,8	30	38.0	7	25
52024967	SHV-FKM 21/21/20	17,5 - 19,8	30	38.0	7	25
52024974	SHV-FKM 29/29/22	19,5 - 21,8	40	44.5	8	10