


SKINDICHT® SHV

SKINDICHT® SHV, yüksek gerilme önleyicili ve yumuşak kablo kelepçeli, su geçirmez, özel contalı PG piriç kablo rakoru



Optimum destek elemanı



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

Su geçirmez
Hafif kablo sıkıştırma
Sağlam
Yüksek gerilme önleyici

Uygulama alanı

Konik sızdırmazlık elemanı ile su geçirmez kablo rakoru.
Pompalar
Şamandıra anahtarları

Ürün yapısı

PG bağlantı dişi

Not

Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM
Uygun aksesuar: SKINDICHT® SHV sızdırmazlık konileri
Örnek sıra belirlenmesi:
SHV 13,5/9/9
13,5 = PG sıkma vidasının dişi
9 = PG bağlantı dişi
9 = sızdırmazlık konisinin net açıklığı

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SHV

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat:

Tesisat boyutları

ek T21'de bulunabilir

Malzeme:

Gövde: nikel kaplı piring Sızdırmazlık konisi: CR O-ring: NBR

Koruma sınıfı:

IP 68 - 10 bar

Sıcaklık aralığı:

-20 °C ile +80 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® SHV

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Clamping range ØF mm	SW 1/2 mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINDICHT® SHV						
52002530	SHV 7/7/5	3,8 - 4,8	14	26.0	5	50
52002550	SHV 9/9/6	4,8 - 5,8	17	28.5	6	50
52002540	SHV 9/9/7	5,8 - 6,8	17	28.5	6	50
52002570	SHV 11/11/7	5,8 - 6,8	20	31.0	6	25
52002560	SHV 11/11/9	6,8 - 8,8	20	31.0	6	25
52010650	SHV 13,5/9/9	6,5 - 8,8	22	33.0	6,5	25
52010660	SHV 13,5/9/11	8,5 - 10,8	22	33.0	6,5	25
52010670	SHV 13,5/11/9	6,8 - 8,8	22	33.0	6,5	25
52010680	SHV 13,5/11/11	8,5 - 10,8	22	33.0	6,5	25
52002600	SHV 13,5/13,5/9	6,8 - 8,8	22	33.0	6,5	25
52002590	SHV 13,5/13,5/11	8,5 - 10,8	22	33.0	6,5	25
52010690	SHV 16/11/11	8,5 - 10,8	24	35.0	6,5	25
52010700	SHV 16/11/13	10,8 - 12,8	24	35.0	6,5	25
52010710	SHV 16/11/15	13,8 - 14,8	24	35.0	6,5	25
52010720	SHV 16/13,5/11	8,5 - 10,8	24	35.0	6,5	25
52010730	SHV 16/13,5/13	10,8 - 12,8	24	35.0	6,5	25
52010740	SHV 16/13,5/15	13,8 - 14,8	24	35.0	6,5	25
52002640	SHV 16/16/11	8,5 - 10,8	24	35.0	6,5	25
52002630	SHV 16/16/13	10,8 - 12,8	24	35.0	6,5	25
52002620	SHV 16/16/15	13,8 - 14,8	24	35.0	6,5	25
52010750	SHV 21/16/16	13,3 - 15,6	30	40.0	7	25
52010760	SHV 21/16/18	15,8 - 17,8	30	38.0	7	25
52010770	SHV 21/16/20	17,5 - 19,8	30	38.0	7	25
52002670	SHV 21/21/16	14,8 - 15,8	30	38.0	7	25
52002660	SHV 21/21/18	15,8 - 17,8	30	38.0	7	25
52002650	SHV 21/21/20	17,5 - 19,8	30	38.0	7	25
52002710	SHV 29/29/22	19,5 - 21,8	40	44.5	8	10
52002700	SHV 29/29/24	21,8 - 23,8	40	44.5	8	10
52002690	SHV 29/29/26	23,8 - 25,8	40	44.5	8	10