


SKINDICHT® SVFK

SKINDICHT® SVFK, otomatik geçmeli yan conta dudaklı PG plastik düz kablo rakoru



Geniş sıkma aralığı



Montaj süresi



Optimum destek elemanı



Dayanıklılık

Faydalar

Ekonomik tip

Yanal conta ağızları, çeşitli kablo boyutlarının çevresine otomatik olarak oturur

Kabloya özel conta boyutları artık gerekli değildir

Tolerans

Büyük delik sayesinde maks. iki yassı kablo sıkıştırılabilir

Uygulama alanı

Yassı kablolar için

Konveyör sistemleri

Pompalar

Asansörler

Kontrol kabini üretimi

Ürün yapısı

PG bağlantı dişi

Not

Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® GMK

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SVFK

Uygun yassı kablolar için, bkz. iç mekân uygulamaları için ÖLFLEX® LIFT F ve dış mekân uygulamaları için ÖLFLEX® CRANE F

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat:	Tesisat boyutları ek T21'de bulunabilir
Renk seçeneği:	Açık gri (RAL 7035)
Malzeme:	Gövde: Polistiren Özel sızdırmazlık iç kısmı: CR
Koruma sınıfı:	IP 54
Sıcaklık aralığı:	-20 °C ila +60 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® SVFK

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Min./maks. düz kablo genişliği	Kablo kalınlığı min. / maks. mm	SW1/SW2 mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINDICHT® SVFK							
52005470	PG 16	-- 15.0	- - 5.0	27.0 / 23.0	39.5	10	25
52005680	PG 21	10.0 / 20.5	3.0 - 8.0	32.0 / 30.0	43.0	11	25
52005690	PG 29	15.0 / 27.0	4.0 - 11.5	42.0 / 41.0	45.0	11	25
52005700	PG 36	25.0 / 34.0	4.0 - 11.5	53.0 / 50.0	51.0	13	10
52005710	PG 42	30.0 / 40.0	5.0 - 12.0	60.0 / 55.0	54.0	13	5
52005720	PG 48	35.0 / 45.0	5.0 - 12.0	65.0 / 60.0	55.0	15	5