

SKINMATIC® MH Set

SKINMATIC® MH Set, M110x2'ye kadar SKINTOP® rakor boyları için özel şekilli yüzeye sahip metrik montaj aletleri

Bilgi

SKINTOP® M110 x 2'ye kadar rakor boyutları için montaj aracı



Faydalar

Hızlı, güvenli ve hasarsız montaj
Şekilli kontak yüzeyi anahtarın kaymasını önler

Uygulama alanı

Metrik SKINTOP® piring tipleri için tasarlanmış özel aletler

Ürün özellikleri

Krom kılıf takım çeliğinden imal edilen montaj seti
SKINMATIC® MH seti üç özel anahtardan oluşur:
OK 16/20 mm (M12/M16)
OK 24/29 mm (M20/M25)
OK 36/45 mm (M32/M40)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 sınıf ID'si: EC002130

ETIM 5.0 sınıf açıklaması: Somun anahtarı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002130

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Somun anahtarı

Uyarı

RoHS direktifine tabi değildir.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINMATIC® MH Set

Ürün kodu	Düz yüzeyin genişliği (mm)	Pirinç rakor boyutları	Genel uzunluk mm)
SKINMATIC® MH-Set			
61791273	16/20, 24/29, 36/45	M 12, M 16, M 20, M 32, M 40	200 / 220 / 250
SKINMATIC® MH tek anahtar			
61791267	54	M 50	-
61791268	67	M 63	-
61791269	75	M 63 plus	-
61791286	95	M 75	-
61791287	115	M 90	-
61791288	135	M 110	-

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16