

SKINMATIC® RZ

SKINMATIC® RZ evrensel montaj aleti, 14-33mm tüm anahtar boylarına ayarlanabilir, kablolar yerleştirildikten sonra monte edilir



Montaj süresi



Alan gereksinimi

Faydalar

14 ila 33 mm'ye kadar tüm İngiliz anahtar boyutları için ayarlanabilir
Kablolar takıldıktan sonra montaj
Ergonomik plastik saplar

Uygulama alanı

For quick allocation of cable and conduit glands

Ürün özellikleri

Krom kaplı takım çeliğinden üretilmiştir
İki genişletilebilir sıkıştırma aralıkları (kitleme konumları) ile
Küçük açıklık (14 - 22 mm): M16'ya M12, PG11'e PG7, NPT 3/8"
Büyük delik (24 - 33 mm): M20 ila M25, PG13.5 ila PG21, NPT 1/2" ila 3/4"

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 sınıf ID'si: EC002498

ETIM 5.0 sınıf açıklaması: Alçak gerilim anahtarlama tekniği aksesuarları

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002498

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Alçak gerilim anahtarlama tekniği aksesuarları

Uyarı

RoHS direktifine tabi değildir.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINMATIC® RZ

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Düz yüzeyin genişliği (mm)	Genel uzunluk, C mm	Adet / Paket
SKINMATIC® RZ				
61791260	SKINMATIC® RZ	14 - 33	250.0	1

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16