


## SKINTOP® MS-M BRUSH

SKINTOP® MS-M BRUSH, çift lamel contalı pirinç kablo rakoru, daha hızlı çalışma, düşük direnç, 360° blendajlı kontak, basit montaj

### Bilgi

NEW: Now also available in size M20x1.5

Büyük çaplı kabloların daha kolay montajı için yenilikçi çift lamel conta ile SKINTOP® MS-M boyutları 75 x 1,5 ila 110 x 2.



Dayanıklılık



Voltaj



Parazit sinyalleri



Isı dayanımı

### Faydalar

En uygun, düşük dirençli 360° ekran teması

Herhangi bir başka karşılaştırılabilir sistemden daha hızlı

Başka bir bağlantıya kablo ekranını devam ettirmek için de uygundur

Basit ve güvenilir

Kablo hizalanırken en üst düzey montaj serbestliği

### Uygulama alanı

Cu blendaj örgüsünün EMV'ye uygun şekilde topraklanması için

Otomasyon sistemleri

Yüksek güçlü sürücüler

Frekans dönüştürücüler

Konveyör ve taşıma sistemleri

## SKINTOP® MS-M BRUSH

### Norm referansları / Onaylar

UL Dosya Nr. E79903

UL approval for SKINTOP MS-M BRUSH M 20 x 1,5 up to M 75 x 1,5 plus and SKINTOP MS-M BRUSH 20 x 1,5 XL

### Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi

Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

### Not

SKINDICHT® SM-PE-M kontra somunu boyalı, eloksallı veya toz boyalı muhafazalar ile en iyi teması sağlamak için kullanılmalıdır

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat:

Montaj ölçüleri ve

sıkma torkları için

bkz. T21

Malzeme:

Gövde: Nikelajlı pirinç Başlıklı somun: Nikelajlı pirinç Ön parça:

Poliamid EMC fırçası: Pirinç tel Conta: Elastomer O-ring:

Elastomer

Koruma sınıfı:

IP 68 - 10 bar (M12 - M110)

IP 69 (M12 - M63)

NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Sıcaklık aralığı:

Dinamik: -25 °C ila + 100 °C

Statik: -40 °C ila +100 °C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**SKINTOP® MS-M BRUSH**

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Dış çap (mm), ... ila ...	Örgü üzerinde minimum çap (mm)	SW wrench size mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINTOP® MS-M BRUSH						
53112507	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	3	24	8	25
53112676	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	6	29	8	10
53112677	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	8	36	9	5
53112678	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	10	45	9	5
53112679	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	14	54	10	5
53112680	M 63 x 1,5	34.0 - 45.0	20	67	15	1
53112681	M 63 x 1,5 plus	44.0 - 55.0	25	75	15	1
53112501	M 75 x 1,5	53.0 - 63.0	25	95	15	1
53112500	M 75 x 1,5 plus	58.0 - 68.0	25	95	15	1
53112503	M 90 x 2	66.0 - 78.0	40	115	20	1
53112505	M 110 x 2	76.0 - 88.0	50	135	25	1
53112504	M 110 x 2 plus	86.0 - 98.0	50	135	25	1

Son durum (27.01.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16