

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, ürün bölgelerinde kullanıma yönelik, düz yüzeyli, dayanıklı paslanmaz çelik kablo rakoru

Bilgi

YENİ: M40x1,5'e kadar boyutlarda mevcuttur

Hijyenik kritik alanlar için idealdir - dayanıklı, sağlam ve güvenilir

Boşluklar, içi boş bölümler veya dış dişler yok, böylece gıda maddeleri üretim makinelerinde, sistemlerinde veya bileşenlerinde kirlenme riski yok



Yiyecek & İçecek



Kimyasallara dayanıklı



Geniş sıkma aralığı



Mekanik dayanım



Isı dayanımı

Faydalar

İdeal temizlik sonuçları için Hijyenik Tasarım

Pürüzsüz yüzeyler ve kenarlarda biriken mikroorganizmaların sıvılarının oluşumunu önlemek

Uygulama alanı

Gıda üretim makineleri, sistemleri ve bileşenleri

Ürün bölgesinde kullanım için

İlaç endüstrisi

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

Norm referansları / Onaylar

EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

Hijyen kurallarına uygun makine, aparat ve bileşenler için tasarım kriterleri
ECOLAB®

Gıda ürünlerinin üretimi sırasında profesyonel temizlik ve dezenfeksiyon bölgesinde endüstriyel standart
FDA 21 CFR 177.2600

Kuzey Amerika'da gıda ve içecek endüstrisi için özel sızdırmazlık elemanı
DIN EN 1672-2

Makine tasarımı için kılavuz

DIN EN ISO 14159

Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
NSF/ANSI 169

Hijyen kurallarına uygun makine, aparat ve bileşenler için tasarım kriterleri

Ürün yapısı

Materyal ve şekli, kolay ve güvenilir bir temizleme sağlar

Mavi conta rengi nedeniyle gıda maddelerinden açıkça ayırt edilebilir

Komple bir parça, dıştan kolay montaj imkanı sunar

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi

Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

Yüksek paket yoğunluğu için montaj anahtarı istek üzerine

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Sertifikalar:

M32x1,5 ve M40x1,5 boyutları için UL ruhsatı, hazırlık aşamasındadır

Malzeme:

Gövde: Paslanmaz çelik - V4A (1.4404 / 316L) Ön parça:

Poliamid Conta: FKM

Koruma sınıfı:

IP 68 - 10 bar

IP 69

NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Sıcaklık aralığı:

-20 °C ila +100 °C

Uyarı

Diğer boyutlar talep üzerine sunulur.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINTOP® HYGIENIC						
53105100	M 12 x 1,5	4 - 6	16	38.4	6,5	5
53105110	M 16 x 1,5	6,5 - 9	20	41.4	7	5
53105120	M 20 x 1,5	9 - 12	24	46.4	8	5
53105130	M 25 x 1,5	11,5 - 15,5	29	48.9	8	5
SKINTOP® HYGIENIC-R						
53105200	M 12 x 1,5	3 - 4,5	16	38.4	6,5	5
53105210	M 16 x 1,5	4,5 - 7	20	41.4	7	5
53105220	M 20 x 1,5	7 - 10	24	46.4	8	5
53105230	M 25 x 1,5	9 - 12,5	29	48.9	8	5

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

