


SKINTOP® INOX SC

SKINTOP® INOX EMC, düz yüzeyli, kompakt tasarımı, tuzlu suya dayanıklı, korozyona dayanıklı paslanmaz çelik kablo rakoru

Bilgi

Kompakt tasarımı paslanmaz çelik versiyon
En uygun EMC koruması



Yiyecek & İçecek



Dış kullanım için uygun



Kimyasallara dayanıklı



Geniş sıkma aralığı



Halojen içermeyen



Mekanik dayanım



Parazit sinyalleri



Isı dayanımı

Faydalar

Pürüzsüz yüzeyler - kenarsız

Kompakt tasarımı

Geniş, değişken sıkma aralıkları

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® INOX SC

Düşük dirençli ekran teması, en uygun EMC koruması
Yüksek geçirgenliğe sahip, esnek EMV kontak yayı, böylece çeşitli perdeleme çapları kolay monte edilir

Uygulama alanı

Cu blendaj örgüsünün EMV'ye uygun şekilde topraklanması için
İlaç endüstrisi
Yiyecek endüstrisi (ürün içermeyen bölge, sıçrama bölgesi)
Kara ve açık deniz uygulamaları
Şişeleme tesisleri ve bira işletmeleri

Norm referansları / Onaylar

DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
DIN EN 1672-2
Makine tasarımı için kılavuz
ECOLAB®
Gıda ürünlerinin üretimi sırasında profesyonel temizlik ve dezenfeksiyon bölgesinde endüstriyel standart
NSF/ANSI 169
Hijyen kurallarına uygun makine, aparat ve bileşenler için tasarım kriterleri

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

SKINDICHT® SM-PE-M kontra somunu boyalı, eloksallı veya toz boyalı muhafazalar ile en iyi teması sağlamak için kullanılmalıdır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat:	Kurulum ölçüleri ve torklar için bkz. talimatlar broşürü
Malzeme:	Gövde: paslanmaz çelik - V4A (1.4404 / 316L) Ek parça: Polyamid Conta: Silikon O-ring: Silikon Halojen içermeyen
Koruma sınıfı:	IP 68 - 10 bar (M12 - M20) IP 68 - 5 bar (M25 - M50) IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® INOX SC

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINTOP® INOX SC						
53806720	M 12 x 1,5	4 - 7	16	29.3	6,5	5
53806722	M 16 x 1,5	6 - 10	20	32.4	7	5
53806724	M 20 x 1,5	7 - 13	24	35.5	8	5
53806726	M 25 x 1,5	9 - 17	29	39.2	8	5
53806728	M 32 x 1,5	11 - 21	36	44.6	9	5

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16