


SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, düz yüzeyli, kompakt tasarımı, tuzlu suya dayanıklı, korozyona dayanıklı paslanmaz çelik kablo rakoru

Bilgi

Kompakt tasarımı paslanmaz çelik versiyon
Gıda üretiminde sıçrama bölgesinde kullanım için



Yiyecek & İçecek



Dış kullanım için uygun



Kimyasallara dayanıklı



Geniş sıkma aralığı



Halojen içermeyen



Mekanik dayanım



Isı dayanımı

Faydalar

Korozyona dayanıklı
Deniz suyuna karşı dayanıklı
Pürüzsüz yüzeyler - kenarsız
Kompakt tasarımı
Geniş, değişken sıkma aralıkları

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R

Uygulama alanı

Kara ve açık deniz uygulamaları
Şişeleme tesisleri ve bira işletmeleri
Yiyecek endüstrisi (ürün içermeyen bölge, sıçrama bölgesi)

Norm referansları / Onaylar

ECOLAB®
Gıda ürünlerinin üretimi sırasında profesyonel temizlik ve dezenfeksiyon bölgesinde endüstriyel standart
DIN EN 1672-2
Makine tasarımı için kılavuz
DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
NSF/ANSI 169
Hijyen kurallarına uygun makine, aparat ve bileşenler için tasarım kriterleri

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Malzeme:	Gövde: paslanmaz çelik - V4A (1.4404 / 316L) Ek parça: Polyamid Conta: Silikon O-ring: Silikon Halojen içermeyen
Koruma sınıfı:	IP 68 - 10 bar (M12 - M20) IP 68 - 5 bar (M25 - M50) IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINTOP® INOX						
53806739	M 12 x 1,5	4 - 7	16	29.3	6,5	5
53806740	M 16 x 1,5	6 - 10	20	32.4	7	5
53806741	M 20 x 1,5	7 - 13	24	35.5	8	5
53806742	M 25 x 1,5	9 - 17	29	39.2	8	5
53806743	M 32 x 1,5	11 - 21	36	44.6	9	5
53806744	M 40 x 1,5	19 - 28	45	51.2	9	5
53806745	M 50 x 1,5	27 - 35	54	56.2	10	5
SKINTOP® INOX-R						
53806749	M 12 x 1,5	3 - 5	16	29.3	6,5	5
53806750	M 16 x 1,5	5 - 7	20	32.4	7	5
53806751	M 20 x 1,5	6 - 10	24	35.5	8	5
53806752	M 25 x 1,5	7 - 13	29	39.2	8	5
53806753	M 32 x 1,5	8 - 15	36	44.6	9	5
53806754	M 40 x 1,5	15 - 23	45	51.2	9	5
53806755	M 50 x 1,5	22 - 29	54	56.2	10	5

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16