

SKINTOP® CLICK-R

SKINTOP® CLICK-R, zamandan tasarruf sağlayan geçmeli sistemli plastik kablo rakoru, basit ve serbest montaj, daralan conta ara parçalı

Bilgi

Hızlı ve son derece esnek montaj için piyasadaki en yenilikçi kablo takma sistemi. Basitçe tıklatarak geçirin - sola çevirin - sağa çevirin - bitti. Sonuç: birkaç saniye içinde sabit, merkezli, gerginliği önlenmiş takma ve maksimum koruma sınıfı.



Montaj süresi



Isı dayanımı



UV-dayanım



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Daha az parça, artık kontra somunu gerekli değil
Yenilikçi CLICK sistemi ile zamandan %70 tasarruf edin
Herhangi bir konumda basit ve serbest montaj
Titreşim koruması
Dişlere gerek yoktur

Uygulama alanı

Daha küçük dış çaplı kabloların yalıtımını sıyırmak için azaltma sızdırmazlık elemanı ile

Norm referansları / Onaylar

UL Dosya Nr. E79903

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CLICK-R

Dahil

Dahil: sökme aleti

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Renk seçeneği:

Gümüş gri (RAL 7001)

Açık gri (RAL 7035)

Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme:

Gövde: özel polyamid Conta: özel elastomer

Koruma sınıfı:

IP 68 - 4 bar (M12)

IP 68 - 5 bar (M16 - M25)

IP 68 - 1 bar (M32)

Sıcaklık aralığı:

Dinamik: -20°C ilâ +100°C

Statik: -40°C ilâ +100°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® CLICK-R

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	M (mm olarak delik)	SW1/SW2 mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Cıdar kalınlığı, S (mm)	Adet / Paket
SKINTOP® CLICK-R açık gri								
53112925	CLICK-R 12	3.5 - 5.0	12,3 (-0,2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112689	CLICK-R 16	4.0 - 7.0	16,3 (-0,2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112690	CLICK-R 20	5.0 - 10.0	20,3 (-0,2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112691	CLICK-R 25	6.0 - 13.0	25,3 (-0,2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112926	CLICK-R 32	7.0 - 15.0	32,3 (-0,2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25
SKINTOP® CLICK-R gümüş gri								
53112927	CLICK-R 12	3.5 - 5.0	12,3 (-0,2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112879	CLICK-R 16	4.0 - 7.0	16,3 (-0,2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112880	CLICK-R 20	5.0 - 10.0	20,3 (-0,2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112881	CLICK-R 25	6.0 - 13.0	25,3 (-0,2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112928	CLICK-R 32	7.0 - 15.0	32,3 (-0,2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25
SKINTOP® CLICK-R siyah								
53112929	CLICK-R 12	3.5 - 5.0	12,3 (-0,2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112885	CLICK-R 16	4.0 - 7.0	16,3 (-0,2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112886	CLICK-R 20	5.0 - 10.0	20,3 (-0,2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112887	CLICK-R 25	6.0 - 13.0	25,3 (-0,2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112931	CLICK-R 32	7.0 - 15.0	32,3 (-0,2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® CLICK-R