

SKINTOP® CLICK

SKINTOP® CLICK, zamandan tasarruf sağlayan geçmeli sistemli plastik kablo rakoru, serbest montaj ve titreşim koruması, dişli gerektirmez

Bilgi

Hızlı ve son derece esnek montaj için piyasadaki en yenilikçi kablo takma sistemi. Basitçe tıklatarak geçirin - sola çevirin - sağa çevirin - bitti. Sonuç: birkaç saniye içinde sabit, merkezli, gerginliği önlenmiş takma ve maksimum koruma sınıfı. Web kataloğunda pratik ürün çantası ile sunulur



-  Kimyasallara dayanıklı
-  Geniş sıkma aralığı
-  Montaj süresi
-  Isı dayanımı
-  UV-dayanım
-  Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Daha az parça, artık kontra somunu gerekli değil
Yenilikçi CLICK sistemi ile zamandan %70 tasarruf edin
Herhangi bir konumda basit ve serbest montaj
Titreşim koruması
Dişlere gerek yoktur

SKINTOP® CLICK

Uygulama alanı

Otomasyon teknolojisi
Solar uygulamalar
Kontrol kabini üretimi
Ölçüm, kontrol ve elektrik uygulamaları
Klima teknolojisi

Norm referansları / Onaylar

UL Dosya Nr. E79903

Dahil

Dahil: sökme aleti

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Renk seçeneği:

Gümüş gri (RAL 7001)
Açık gri (RAL 7035)
Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme:

Gövde: özel polyamid Conta: özel elastomer

Koruma sınıfı:

IP 68 - 4 bar (M12)
IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
IP 68 - 1 bar (M32)

Sıcaklık aralığı:

Dinamik: -20°C ilâ +100°C
Statik: -40°C ilâ +100°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® CLICK

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	M (mm olarak delik)	SW1/SW2 mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Cidar kalınlığı, S (mm)	Adet / Paket
SKINTOP® CLICK açık gri								
53112692	CLICK 12	4.5 - 7.0	12,3 (-0,2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112686	CLICK 16	5.0 - 9.0	16,3 (-0,2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112687	CLICK 20	7.0 - 13.0	20,3 (-0,2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112688	CLICK 25	9.0 - 17.0	25,3 (-0,2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112694	CLICK 32	11.0 - 20.0	32,3 (-0,2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25
SKINTOP® CLICK gümüş gri								
53112921	CLICK 12	4.5 - 7.0	12,3 (-0,2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112876	CLICK 16	5.0 - 9.0	16,3 (-0,2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112877	CLICK 20	7.0 - 13.0	20,3 (-0,2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112878	CLICK 25	9.0 - 17.0	25,3 (-0,2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112922	CLICK 32	11.0 - 20.0	32,3 (-0,2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25
SKINTOP® CLICK siyah								
53112923	CLICK 12	4.5 - 7.0	12,3 (-0,2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112882	CLICK 16	5.0 - 9.0	16,3 (-0,2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112883	CLICK 20	7.0 - 13.0	20,3 (-0,2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112884	CLICK 25	9.0 - 17.0	25,3 (-0,2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112924	CLICK 32	11.0 - 20.0	32,3 (-0,2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25

Son durum (08.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CLICK