


SKINTOP® SOLAR

SKINTOP® SOLAR, fotovoltaik sistemler için UV ve ozona dayanıklı, titreşim korumalı ve gerilme önleyici, yüksek derecede alev geciktirici, plastik kablo rakoru

Bilgi

Fotovoltaik için kablo girişi, EN 62444, EN 50548 ve UL 1703 uyarınca
Genişletilmiş sıcaklık aralığı



Solar enerji



Soğuğa dirençli



Sağlam



UV-dayanım



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

UV ve ozona dayanıklı
UL 746 C - UL F1 dış mekân kullanımı
Yüksek gerilme önleyici
Sürekli titreşim koruması
UL 94V-0 / 94-5VA uyarınca son derece alev geciktirici

Uygulama alanı

Fotovoltaik tesisler

Norm referansları / Onaylar

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® SOLAR

UL Dosya Nr. E79903

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat:	Montaj ölçüleri ve sıkma torkları için bkz. T21
Renk seçeneği:	Black (RAL 9005), UV-resistant
Malzeme:	Gövde: Polikarbonat Conta: CR
Testler:	UL 1703/UL 746 C uyarınca soğuk etkisi testi
Koruma sınıfı:	IP 68 - 5 bar
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® SOLAR

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINTOP® SOLAR						
53113300	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	37.5	15	100
53113310	M 16 x 1,5	7 - 9	19	34.0	8	100

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16