


SKINTOP® ST-M küçük VPE

SKINTOP® ST-M, değişken sıkıştırma aralıklarına sahip, kalıcı titreşim korumalı, artırılmış yağ dirençli plastik kablo rakoru, açık deniz platformları için

Bilgi

IP69 ruhsatlı! Makinelerin ve sistemlerin yüksek basınçlı temizleyici ve sıcak su kullanılarak yapılan zorlu temizleme işlemlerinde dahi test edilmiş fonksiyonel güvenlik!



Kimyasallara dayanıklı



Geniş sıkma aralığı



Maksimum vibrasyon koruması



Montaj süresi



Optimum destek elemanı



Isı dayanımı



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Maksimum güvenilirlik için yüksek yağ direnci

Sürekli titreşim koruması

Geniş, değişken sıkma aralıkları

En uygun gerilim azaltma

Çeşitli aksesuarlar (örneğin çoklu sızdırmazlık iç kısımları)

Son durum (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST-M küçük VPE

Uygulama alanı

Çok kablonun ve iletkenlerin yerden tasarruf ederek bir mahfazaya sokulması için
Makine ve ekipman üretimi
Fotovoltaik
Otomasyon teknolojisi
Açık deniz platformları ekipman ve tersaneler

Norm referansları / Onaylar

UL Dosya Nr. E79903
GGVS: TÜ.EGG.020-95

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

Uygun aksesuarlar için bkz. SKINTOP® metrik aksesuarlar
Kullanılacak kontra somunu: SKINTOP® GMP-GL-M

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat:	Montaj ölçüleri ve sıkma torkları için bkz. T21 Size M 40 x 1,5 up tp M 63 x 1,5 with O-ring
Renk seçeneği:	Gümüş gri (RAL 7001)
Malzeme:	Gövde: Polyamid Conta: CR
Testler:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Koruma sınıfı:	IP 66 IP 68 - 5 bar IP 69 NEMA Type 1, 12
Sıcaklık aralığı:	Statik: -40 °C ila +100 °C Dinamik: -20 °C ilâ +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® ST-M küçük VPE

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
53110148	ST-M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	10