SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, değişken sıkıştırma aralıklarına sahip, kalıcı titreşim korumalı, artırılmış yağ dirençli plastik kablo rakoru, açık deniz platformları için

Bilgi
IP69 ruhsatlı! Makinelerin ve sistemlerin yüksek basınçlı temizleyici ve sıcak su kullanılarak yapılan zorlu temizleme işlemlerinde dahi test edilmiş fonksiyonel güvenlik!
Web kataloğunda pratik ürün çantası ile sunulur







- Kimyasallara dayanıklı
- Geniş sıkma aralığı
- Maksimum vibrasyon koruması
- Montaj süresi
- Optimum destek elemanı
- Isı dayanımı
- Onay sertifika çeşitleri

Faydalar
Maksimum güvenilirlik için yüksek yağ direnci
Sürekli titreşim koruması
Geniş, değişken sıkma aralıkları
En uygun gerilim azaltma

Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST-M

Çeşitli aksesuarlar (örneğin çoklu sızdırmazlık iç kısımları)

Uygulama alanı

Çok kablonun ve iletkenlerin yerden tasarruf ederek bir mahfazaya sokulması için
Makine ve ekipman üretimi
Fotovoltaik
Otomasyon teknolojisi
Açık deniz platformları ekipman ve tersaneler

Norm referansları / Onaylar

UL Dosya Nr. E79903
GGVS: TÜ.EGG.020-95

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

SKINTOP® ST(R) M ISO versiyonunda ekstra uzun bağlantı dişlidir.
SKINTOP® ST(R) M ISO versiyonu DNV onayı yoktur.

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat:	Montaj ölçüleri ve sıkma torkları için bkz. T21 Size M 40 x 1,5 up tp M 63 x 1,5 with O-ring
Renk seçeneği:	Gümüş gri (RAL 7001) Açık gri (RAL 7035) Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme:	Gövde: Polyamid Conta: CR
Testler:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Koruma sınıfı:	IP 66 IP 68 - 5 bar IP 69 NEMA Type 1, 12
Sıcaklık aralığı:	Statik: -40 °C ila +100 °C Dinamik: -20 °C ilâ +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® ST-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINTOP® ST-M gümüş gri						
53111000	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8	100
53111010	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8	100
53111020	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	100
53111030	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10	50
53111040	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10	25
53111050	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10	10
53111060	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12	5
53111070	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST-M siyah						
53111200	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8	100
53111210	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8	100
53111220	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	100
53111230	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10	50
53111240	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10	25
53111250	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10	10
53111260	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12	5
53111270	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST-M açık gri						
53111400	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8	100
53111410	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8	100
53111420	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	100
53111430	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10	50
53111440	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10	25
53111450	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10	10
53111460	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12	5
53111470	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST M ISO gümüş gri (uzun metrik bağlantı dişi ile)						
53017010	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40.0	12	100
53017030	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45.0	13	100
53017040	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47.0	13	50
SKINTOP® ST M ISO siyah (uzun metrik bağlantı dişi ile)						
53010000	M 12 x 1,5 ISO	3,5 - 7	15	36.7	15	100
53017210	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40.0	12	100
53017230	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45.0	13	100


Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

SKINTOP® ST-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
53017240	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47.0	13	50

Son durum (17.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

SKINTOP® ST-M



©2024 Lapp Group - all rights reserved.