

## SKINTOP® ST-M








SKINTOP® ST-M, deęişken sıkıştırma aralıklarına sahip, kalıcı titreşim korumalı, artırılmış yağ dirençli plastik kablo rakoru, açık deniz platformları için

### Bilgi

IP69 ruhsatlı! Makinelerin ve sistemlerin yüksek basınçlı temizleyici ve sıcak su kullanılarak yapılan zorlu temizleme işlemlerinde dahi test edilmiş fonksiyonel güvenlik!

Web kataloęunda pratik ürün çantası ile sunulur



-  Kimyasallara dayanıklı
-  Geniş sıkma aralığı
-  Maksimum vibrasyon koruması
-  Montaj süresi
-  Optimum destek elemanı
-  Isı dayanımı
-  Onay sertifika çeşitleri

### Faydalar

Maksimum güvenilirlik için yüksek yağ direnci

Sürekli titreşim koruması

Geniş, deęişken sıkma aralıkları

En uygun gerilim azaltma

Son durum (28.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® ST-M

Çeşitli aksesuarlar (örneğin çoklu sızdırmazlık iç kısımları)

### Uygulama alanı

Çok kablunun ve iletkenlerin yerden tasarruf ederek bir mahfazaya sokulması için  
Makine ve ekipman üretimi  
Fotovoltaik  
Otomasyon teknolojisi  
Açık deniz platformları ekipman ve tersaneler

### Norm referansları / Onaylar

UL Dosya Nr. E79903  
GGVS: TÜ.EGG.020-95

### Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi  
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

### Not

SKINTOP® ST(R) M ISO versiyonunda ekstra uzun bağlantı dişlidir.  
SKINTOP® ST(R) M ISO versiyonu DNV onayı yoktur.

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat:	Montaj ölçüleri ve sıkma torkları için bkz. T21 Size M 40 x 1,5 up tp M 63 x 1,5 with O-ring
Renk seçeneği:	Gümüş gri (RAL 7001) Açık gri (RAL 7035) Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme:	Gövde: Polyamid Conta: CR
Testler:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Koruma sınıfı:	IP 66 IP 68 - 5 bar IP 69 NEMA Type 1, 12
Sıcaklık aralığı:	Statik: -40 °C ila +100 °C Dinamik: -20 °C ilâ +100 °C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.  
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
<b>SKINTOP® ST-M gümüş gri</b>						
53111000	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8	100
53111010	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8	100
53111020	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	100
53111030	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10	50
53111040	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10	25
53111050	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10	10
53111060	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12	5
53111070	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
<b>SKINTOP® ST-M siyah</b>						
53111200	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8	100
53111210	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8	100
53111220	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	100
53111230	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10	50
53111240	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10	25
53111250	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10	10
53111260	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12	5
53111270	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
<b>SKINTOP® ST-M açık gri</b>						
53111400	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8	100
53111410	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8	100
53111420	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	100
53111430	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10	50
53111440	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10	25
53111450	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10	10
53111460	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12	5
53111470	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
<b>SKINTOP® ST M ISO gümüş gri (uzun metrik bağlantı dişi ile)</b>						
53017010	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40.0	12	100
53017030	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45.0	13	100
53017040	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47.0	13	50
<b>SKINTOP® ST M ISO siyah (uzun metrik bağlantı dişi ile)</b>						
53010000	M 12 x 1,5 ISO	3,5 - 7	15	36.7	15	100
53017210	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40.0	12	100
53017230	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45.0	13	100

Son durum (28.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16



## SKINTOP® ST-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
53017240	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47.0	13	50

Son durum (28.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® ST-M

