


SKINTOP® BT

SKINTOP® BT, hareketli makine parçalarındaki kabloları korumaya yönelik, güvenilir bükülme ve kıvrılma önleyici poliamid kablo rakoru



Kimyasallara dayanıklı



Geniş sıkma aralığı



Mekanik dayanım



Optimum destek elemanı



Isı dayanımı



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Güvenilir bükülme ve kıvrılma koruması

Kablo koruma

Fonksiyonel güvenilirlik

Esnek kabloları korumak için

Uygulama alanı

Normal kullanımda hareket ettirilen elektroteknik cihazlarda ve makinelerde, bağlanan kablo VDE 0700-1 uyarınca aşırı bükülmeye karşı korunmalıdır

Elde kullanılan cihazlar

Cihaz yapımı

Işık ve ses uygulamaları

Hareketli makine parçaları

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® BT

Norm referansları / Onaylar

UL Dosya Nr. E79903

Ürün yapısı

DIN 40430'a uygun PG bağlantı dışı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dışlı kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat:

Montaj ölçüleri ve

sıkma torkları için

bkz. T21

Renk seçeneği:

Gümüş gri (RAL 7001)

Malzeme:

Gövde: Polyamid Conta: CR

Koruma sınıfı:

IP 68 - 5 bar

Sıcaklık aralığı:

-20 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® BT

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINTOP® BT gümüş gri						
53015410	PG 9	3,5 - 8	19	42.9	8	100
53015420	PG 11	4 - 10	22	47.7	8	100
53015430	PG 13,5	6 - 12	24	52.0	9	50
53015440	PG 16	9 - 14	27	55.9	10	50
53015450	PG 21	13 - 18	33	64.4	11	50