


SKINTOP® DIX-DV

SKINTOP® DIX-DV, metrik çoklu conta ara parçaları, kullanılmayan deliklere toz ve su girmesini önler



Montaj süresi



Optimum destek elemanı

Faydalar

SKINTOP® DIX-M çoklu conta elemanlarının kullanılmayan deliklerine su ve tozun girmesini önler

Uygulama alanı

Koruma derecesini sağlamak için sızdırmaz hale getirilmesi gereken SKINTOP® DIX-M çoklu sızdırmazlık elemanlarının boş deliklerine sokmak için

Not

Profesyonel olarak ve doğru şekilde montaj yapıldığında, IP 68 koruma sınıfına ulaşılabilir

Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma civatası

Renk seçeneği:

Doğal

Malzeme:

Polyamid

Koruma sınıfı:

IP 54

Sıcaklık aralığı:

-30 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® DIX-DV

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	PL_DYN_DURCHMESSER	Yükseklik (mm)	Adet / Paket
SKINTOP® DIX-DV				
53100003	DIX-DV 3 x 9	3.0	9.0	100
53100004	DIX-DV 4 x 9	4.0	9.0	100
53100005	DIX-DV 5 x 11	5.0	11.0	100
53100055	DIX-DV 5,5 x 11	5.5	11.0	100
53100006	DIX-DV 6 x 14	6.0	14.0	100
53100007	DIX-DV 7 x 14	7.0	14.0	100
53100008	DIX-DV 8 x 14	8.0	14.0	100
53100009	DIX-DV 9 x 14	9.0	14.0	100

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkabo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16