


## SKINTOP® DIX-M

NBR (yağa dayanıklı), FKM (ısıya dayanıklı) veya silikon (kimyasallara dayanıklı) çoklu conta ek parçası, birden fazla kablosu bir kablo rakoru içinden geçirir.



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Kimyasallara dayanıklı



Isı dayanımlı



Montaj süresi



Yağlara dayanıklı



Optimum destek elemanı



Isı dayanımı



UV-dayanım

### Faydalar

Sızdırmazlık elemanı malzemesinin yüksek esnekliği sayesinde hatların korumalı sıkıştırılması.

Tüm delikler nominal çapa sahip hatlarla dolu olduğunda ve kullanılmayan açıklıklar SKINTOP® DIX-DV contalama delikleriyle kapatıldığında IP 68 koruma sınıfına ulaşılabilir.

Kablo sayısına ve çapa göre çok sayıda varyant edinilebilir. Akrilnitril bütadien kauçuk (NBR), flüor kauçuk (FKM) veya silikon (SI) mamul.

Bir kablo rakorundan birden çok hat kolayca geçirilebilir.

Hatların çoklu girişi, daha yüksek paketleme yoğunluğu sağlar.

## SKINTOP® DIX-M

### Uygulama alanı

Metrik SKINTOP®/SKINTOP® CLICK kablo rakorları ile kullanım için.

SKINTOP® kablo rakorunda standart sızdırmazlık ek parçasının yerine kullanılır.

FKM varyantları alkaliler, asitler, solventler gibi aşındırıcı ortamlara ve ayrıca yağa karşı dayanıklıdır. Bunlar ısıya karşı özellikle dayanıklıdır ve sıfır üzerinde ekstrem sıcaklıklarda kullanım için uygundur (+200 °C'ye kadar).

Silikonlu varyantlar, ECOLAB® temizlik ve dezenfeksiyon maddelerine karşı ve kimyasallara karşı çok yönlü dayanıklıdır. Bunlar, FDA 21 CFR 177.2600 ile uyumludur ve bu nedenle gıda ve içecek endüstrisi için izin verilir. Mavi renkleri sayesinde gıda maddelerinden kolayca ayırt edilebilirler. Ayrıca soğuk ortamlara karşı esnek olup sıfır altı ekstrem sıcaklıklarda kullanım için uygundur (maks. -50 °C).

### Not

IP 68, tüm açıklıklar kapatıldığında ve tüm delikler en uygun şekilde doldurulduğunda, yani nominal çaplı ve/veya SKINTOP® DIX-DV conta tapalı kablolar kullanıldığında elde edilebilir

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası

Talep üzerine:

Özel şekiller

Renk seçeneği:

NBR: Siyah, RAL 9005

FKM: Yeşil, RAL 6011

Silikon: Mavi, RAL 5017

Malzeme:

NBR, FKM, silikon

Koruma sınıfı:

IP 54

IP 68 (tüm delikler optimum şekilde kullanıldığında)

Sıcaklık aralığı:

NBR: -40°C ila +100°C

FKM: -20°C ila +200°C

Silikon: -50°C ila +200°C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## SKINTOP® DIX-M

| Ürün kodu          | Ürün tanımı / ölçüsü | Boyut M | Kablo sayısı x kablo çapı | Adet / Paket |
|--------------------|----------------------|---------|---------------------------|--------------|
| SKINTOP® DIX-M NBR |                      |         |                           |              |
| 53316220           | 16220                | M 16    | 2 x 2.0                   | 100          |
| 53316230           | 16230                | M 16    | 2 x 3.0                   | 100          |
| 53316240           | 16240                | M 16    | 2 x 4.0                   | 100          |
| 53316420           | 16420                | M 16    | 4 x 2.0                   | 100          |
| 53320250           | 20250                | M 20    | 2 x 5.0                   | 100          |
| 53320260           | 20260                | M 20    | 2 x 6.0                   | 100          |
| 53320340           | 20340                | M 20    | 3 x 4.0                   | 100          |
| 53320353           | 20353                | M 20    | 3 x 5.3                   | 100          |
| 53320440           | 20440                | M 20    | 4 x 4.0                   | 100          |
| 53320920           | 20920                | M 20    | 9 x 2.0                   | 100          |
| 53320430           | 20430                | M 20    | 4 x 3.0                   | 100          |
| 53325260           | 25260                | M 25    | 2 x 6.0                   | 50           |
| 53325250           | 25250                | M 25    | 2 x 5.0                   | 50           |
| 53325350           | 25350                | M 25    | 3 x 5.0                   | 50           |
| 53325360           | 25360                | M 25    | 3 x 6.0                   | 50           |
| 53325370           | 25370                | M 25    | 3 x 7.0                   | 50           |
| 53325450           | 25450                | M 25    | 4 x 5.0                   | 50           |
| 53325540           | 25540                | M 25    | 5 x 4.0                   | 50           |
| 53325640           | 25640                | M 25    | 6 x 4.0                   | 50           |
| 53332270           | 32270                | M 32    | 2 x 7.0                   | 50           |
| 53332280           | 32280                | M 32    | 2 x 8.0                   | 50           |
| 53332290           | 32290                | M 32    | 2 x 9.0                   | 50           |
| 53332370           | 32370                | M 32    | 3 x 7.0                   | 50           |
| 53332380           | 32380                | M 32    | 3 x 8.0                   | 50           |
| 53332460           | 32460                | M 32    | 4 x 6.0                   | 50           |
| 53332470           | 32470                | M 32    | 4 x 7.0                   | 50           |
| 53332560           | 32560                | M 32    | 5 x 6.0                   | 50           |
| 53332650           | 32650                | M 32    | 6 x 5.0                   | 50           |
| 53332840           | 32840                | M 32    | 8 x 4.0                   | 50           |
| 53332850           | 32850                | M 32    | 8 x 5.0                   | 50           |
| 53332940           | 32940                | M 32    | 9 x 4.0                   | 50           |
| 53340290           | 40290                | M 40    | 2 x 9.0                   | 25           |
| 53340310           | 40310                | M 40    | 3 x 10.0                  | 25           |
| 53340480           | 40480                | M 40    | 4 x 8.0                   | 25           |

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16

## SKINTOP® DIX-M

| Ürün kodu              | Ürün tanımı / ölçüsü | Boyut M | Kablo sayısı x kablo çapı | Adet / Paket |
|------------------------|----------------------|---------|---------------------------|--------------|
| 53340490               | 40490                | M 40    | 4 x 9.0                   | 25           |
| 53340580               | 40580                | M 40    | 5 x 8.0                   | 25           |
| 53340590               | 40590                | M 40    | 5 x 9.0                   | 25           |
| 53340670               | 40670                | M 40    | 6 x 7.0                   | 25           |
| 53340860               | 40860                | M 40    | 8 x 6.0                   | 25           |
| 53340969               | 40969                | M 40    | 9 x 6.9                   | 25           |
| 53350118               | 50118                | M 50    | 11 x 8.0                  | 10           |
| 53350680               | 50680                | M 50    | 6 x 8.0                   | 10           |
| 53350780               | 50780                | M 50    | 7 x 8.0                   | 10           |
| 53350870               | 50870                | M 50    | 8 x 7.0                   | 10           |
| 53350147               | 50147                | M 50    | 14 x 7.0                  | 10           |
| 53350164               | 50164                | M 50    | 16 x 4.0                  | 10           |
| 53350166               | 50166                | M 50    | 16 x 6.0                  | 10           |
| SKINTOP® DIX-M FKM     |                      |         |                           |              |
| 53420250               | 20250                | M 20    | 2 x 5.0                   | 100          |
| 53420260               | 20260                | M 20    | 2 x 6.0                   | 100          |
| 53440969               | 40969                | M 40    | 9 x 6.9                   | 25           |
| SKINTOP® DIX-M Silikon |                      |         |                           |              |
| 53316300               | 16220                | M 16    | 2 x 2.0                   | 100          |
| 53316301               | 16230                | M 16    | 2 x 3.0                   | 100          |
| 53316302               | 20250                | M 20    | 2 x 5.0                   | 100          |
| 53316303               | 20260                | M 20    | 2 x 6.0                   | 100          |
| 53316305               | 25260                | M 25    | 2 x 6.0                   | 50           |
| 53316306               | 25360                | M 25    | 3 x 6.0                   | 50           |
| 53316307               | 25370                | M 25    | 3 x 7.0                   | 50           |
| 53316304               | 25450                | M 25    | 4 x 5.0                   | 50           |
| 53316308               | 32470                | M 32    | 4 x 7.0                   | 50           |

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16