

SKINTOP® GMP-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M, halojensiz kontra somunlar, yüksek derecede alev geciktirici, alevi kendi söndürebilir, damlamasız, kamu binaları için



Halojen içermeyen



Montaj süresi



Isı dayanımı



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Halojen içermeyen
UL 94 V0 uyarınca son derece alev geciktirici
Kendi kendini söndüren, damlama yok

Uygulama alanı

Havaalanları
Tünel yapımı
Yeraltı demiryolları
Kamu binaları

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

SKINTOP® ST-HF-M ile kullanım için tasarlanmıştır

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GMP-HF-M

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Class-Açıklama: Dişli kablo rakoru için kilitli somun

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000940

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo vida bağlantısı için kontra somun

Renk seçeneği:

Açık gri (RAL 7035)

Black (RAL 9005), UV-resistant

Malzeme:

UL 94 V0'a uygun halojensiz poliamid

Sıcaklık aralığı:

Statik: -40°C ila +100°C

Dinamik: -20°C ilâ +100°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® GMP-HF-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	SW wrench size mm	Paket Miktarı
SKINTOP® GMP-HF-M ışık grisi			
53119200	M 12 x 1,5	17	100
53119210	M 16 x 1,5	22	100
53119220	M 20 x 1,5	27	100
53119230	M 25 x 1,5	34	100
53119240	M 32 x 1,5	41	100
53119250	M 40 x 1,5	50	25
53119260	M 50 x 1,5	60	25
53119270	M 63 x 1,5	75	25

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16