


SKINTOP® COLD

SKINTOP® COLD, soğuğa ve soğğun etkilerine çok dayanıklı, yüksek mekanik stabiliteye sahip metrik pirinç kablo rakoru

Bilgi

Aşırı sıfırın altındaki sıcaklıklar için



Kimyasallara dayanıklı



Soğuğa dirençli



Korozyona dayanıklı



Mekanik dayanım



Isı dayanımı

Faydalar

Yüksek soğuğa karşı direnç

Soğuk etkisi direnci

Yüksek mekanik dayanım

En uygun gerilim azaltma

Geniş, değişken sıkma aralıkları

Uygulama alanı

Özel mekanik ve düşük sıcaklıklara karşı dayanıklılığa yönelik yüksek gereksinimler olan alanlarda

Klima teknolojisi

Dondurma tesisleri, soğuk hava depoları

Açık deniz uygulamaları

Fabrika mühendisliği

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® COLD

Norm referansları / Onaylar

UL Dosya Nr. E79903

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi

Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat:

Montaj ölçüleri ve
sıkma torkları için
bkz. T21

Malzeme:

Gövde: nikel kılıf pirinç iç kısım: özel polyamid Sızdırmazlık
contası: silikon O-ring: silikon

Koruma sınıfı:

IP 68 - 10 bar (M12 - M20)

IP 68 - 5 bar (M25 - M63)

NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Sıcaklık aralığı:

-70 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® COLD

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINTOP® COLD						
53113500	M 12 x 1,5	3,5 - 7	16	26.5	6,5	100
53113510	M 16 x 1,5	4,5 - 10	20	33.0	7	100
53113520	M 20 x 1,5	7 - 13	24	37.0	8	50
53113530	M 25 x 1,5	9 - 17	29	38.5	8	25
53113540	M 32 x 1,5	11 - 21	36	45.5	9	25
53113550	M 40 x 1,5	19 - 28	45	48.0	9	10
53113560	M 50 x 1,5	27 - 35	54	55.5	10	5
53113570	M 63 x 1,5	34 - 45	67	67.0	15	5

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16