


SKINTOP® MSR-XL

SKINTOP® MSR-XL, özellikle kalın duvarlar için uzun bağlantı dişine ve daralan conta ara parçasına sahip pirinç kablo rakoru



Kimyasallara dayanıklı



Mekanik dayanım



Optimum destek elemanı



Sağlam



Isı dayanımı



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Özellikle kalın duvarlar için
Maksimum güvenilirlik
En uygun gerilim azaltma
Geniş, değişken sıkma aralıkları

Uygulama alanı

Daha küçük dış çaplı kabloların yalıtımını sıyırmak için azaltma sızdırmazlık elemanı ile

Ürün yapısı

DIN 40430'a uygun PG bağlantı dişi

Teknik Veri

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MSR-XL

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat:	Montaj ölçüleri ve sıkma torkları için bkz. T21
Malzeme:	Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring: NBR
Koruma sınıfı:	IP 68 - 5 bar
Sıcaklık aralığı:	Dinamik: -25°C ila +100°C Statik: -40°C ilâ +100°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® MSR-XL

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINTOP® MSR-XL						
52115770	PG 7	2.0 - 5.0	14	32.0	12	100
52115780	PG 9	2.0 - 6.0	17	35.0	12	100
52115790	PG 11	3.0 - 7.0	20	38.0	12	50
52115800	PG 13,5	4.0 - 9.0	22	39.5	12	50
52115810	PG 16	6.0 - 13.0	24	40.5	12	50
52115820	PG 21	8.0 - 16.0	30	45.0	12	25
52115830	PG 29	10.5 - 20.0	40	52.0	15	25