


SILVYN® LGEP

SILVYN® LGEP, nikelajlı piringten bir vidalı kovandır

Bilgi

Kabloların hasar görmemesini sağlar



Faydalar

Kablonun ve borunun hasar görmesini engeller
Yüksek gerilme mukavemeti
Alandan tasarruf

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:
SILVYN® SSU / SSUE
Kanal sonu kapağı
Eğer kanal montajı yapılmamışsa
Yüksek mekanik stresli uygulamalar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Sertifikalar:

IEC EN 61386-23

Malzeme:

Nikel kaplamalı piring

Koruma sınıfı:

IP 40

Sıcaklık aralığı:

-50 °C ila +300 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® LGEP

Ürün kodu	Nominal boyut	SILVYN® SSU / SSUE için uygun	Adet / Paket
SILVYN® LGEP			
55503179	10	10	10
55503180	12	13	10
55503181	16	16	10
55503182	20	20	10
55503183	25	25	10
55503184	32	32	10
55503185	40	40	4
55503186	50	50	4
55503187	63	63	1
55503188	75	75	1

Son durum (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16