

SILVYN® LGES-M

SILVYN® LGES-M, burulma hareketli uygulamalara yönelik metrik dişli paslanmaz çelik bir döner kablo kanalı ek parçasıdır

Bilgi

Entegre iç kovanlı dönen üst kısım



Isı dayanımlı



Soğuğa dirençli



Korozyona dayanıklı



Mekanik dayanım



Alan gereksinimi



Sağlam

Faydalar

Döndürme uygulamaları için
Yüksek gerilme mukavemeti
Alandan tasarruf

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:
SILVYN® SSU / SSUE
Yüksek mekanik stresli uygulamalar

Son durum (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LGES-M

Ürün yapısı

Metrik bağlantı dişi
Burulma elemanı olan altıgen bilezik
Kapak somunu

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Sertifikalar:

IEC EN 61386-23

Malzeme:

Nikel kaplamalı pirinç

Paslanmaz çelik AISI 316

Koruma sınıfı:

IP 40

Sıcaklık aralığı:

-100 °C ila +400 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® LGES-M

Ürün kodu	Metrik ölçü	SW wrench size mm	Toplam uzunluk mm	Thread length mm	SILVYN® SSU / SSUE için uygun	Adet / Paket
SILVYN®LGES-M (Nickel plated brass)						
55503489	12 x 1,5	13	30	8	10	10
55503490	16 x 1,5	17	32,2	8	12	10
55503491	16 x 1,5	20	34,2	10	16	10
55503492	20 x 1,5	22	34,2	10	16	10
55503493	20 x 1,5	24	35,5	10	20	10
55503494	25 x 1,5	29	43,7	12	25	10
55503495	32 x 1,5	37	48	13	32	2
55503496	40 x 1,5	48	51,2	14	40	2
55503497	50 x 1,5	58	54,2	15	50	1
55503498	63 x 1,5	70	63,2	18	63	1
SILVYN®LGES-M (Stainless steel)						
55503210	12 x 1,5	14	30,2	8	10	1
55503211	16 x 1,5	19	35,5	8	12	1
55503212	16 x 1,5	19	35,5	10	16	1
55503213	20 x 1,5	24	38,5	10	20	1
55503214	25 x 1,5	29	41,5	10	25	1
55503215	32 x 1,5	38	49	13	32	1

Son durum (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16