


SILVYN® AS-P

SILVYN® AS-P, helisel sarılmış, PVC ceketli, tek kancalı metal bir kablo kanalıdır



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

Sıvılara karşı koruma sağlar
Yüksek gerilme dayanımı
Ezilmeye karşı yüksek direnç
Esnek
Yüksek mekanik dayanım

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği
Fabrika mühendisliği
Otomasyon teknolojisi
Sıvıların bulunduğu alanlarda kullanılır
Yüksek mekanik stresli uygulamalar

Norm referansları / Onaylar

VDE
DIN 49012, I dizaynı ile DIN EN IEC 61386-23 e uygundur

Ürün yapısı

Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile
PVC kılıf

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® AS-P

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 Class-Tanım : Koruyucu metal hortum

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001179

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum

Sertifikalar:

IEC EN 61386-23

Renk seçeneği:

Gri

Malzeme:

İç boru: çelik, galvanizli

Dış kılıf: PVC

Sıcaklık aralığı:

-25 °C ila +80 °C

Kısa süre: en fazla +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® AS-P

Ürün kodu	Nominal boyut	İÇ x DÇ mm	Bükülme yarıçapı (mm)	SILVYN® MSK-M için uygun	SILVYN® US-M için uygun	SILVYN® US için uygun	PU (m)
SILVYN® AS-P							
64400010	10	-	32	12 x 1,5	10 x 1,0	7	50
64400020	14	-	40	16 x 1,5	12 x 1,5	9	50
64400030	17	-	45	20 x 1,5	16 x 1,5	11	50
64400040	19	-	52	-	-	13,5	50
64400050	21	-	58	25 x 1,5	20 x 1,5	16	50
64400060	27	-	72	32 x 1,5	25 x 1,5	21	50
64400070	36	-	98	40 x 1,5	32 x 1,5	29	25
64400080	45	-	118	50 x 1,5	40 x 1,5	36	25
64400090	56	-	140	63 x 1,5	50 x 1,5	48	25
SILVYN® AS-P 10 M							
64400100	10	-	32	12 x 1,5	10 x 1,0	7	10
64400110	14	-	40	16 x 1,5	12 x 1,5	9	10
64400120	17	-	45	20 x 1,5	16 x 1,5	11	10
64400130	19	-	52	-	-	13,5	10
64400140	21	-	58	25 x 1,5	20 x 1,5	16	10
64400150	27	-	72	32 x 1,5	25 x 1,5	21	10
64400160	36	-	98	40 x 1,5	32 x 1,5	29	10
64400170	45	-	118	50 x 1,5	40 x 1,5	36	10
64400180	56	-	140	63 x 1,5	50 x 1,5	48	10

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16