

SILVYN® AS

SILVYN® AS, helisel sarılmış tek kancalı metal bir kablo kanalıdır



Isı dayanımlı



Mekanik dayanım



Sağlam



Isı dayanımı

Faydalar

Yüksek gerilme dayanımı
Ezilmeye karşı yüksek direnç
Esnek
Yüksek mekanik dayanım
Isı dayanımlı

Uygulama alanı

Otomasyon teknolojisi
Makine Mühendisliği
Fabrika mühendisliği
Yüksek mekanik stresli uygulamalar

Norm referansları / Onaylar

VDE
DIN 49012, G tip dizaynı ile DIN EN IEC 61386-23 e uygundur
EX ortamlarda EN 1127-1 e uygundur

Ürün yapısı

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® AS

Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile

Not

PU = 10m (talep üzerine)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 Class-Tanım : Koruyucu metal hortum

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001179

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum

Sertifikalar:

IEC EN 61386-23

Malzeme:

Galvaniz kaplı çelik

Sıcaklık aralığı:

+220 °C'ye kadar

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® AS

Ürün kodu	Nominal boyut	İÇ x DÇ mm	Bükülme yarıçapı (mm)	SILVYN® MSK-M için uygun	SILVYN® US-M için uygun	SILVYN® US için uygun	PU (m)
SILVYN® AS							
61802080	10	-	28	12 x 1,5	10 x 1,0	7	50
61802090	14	-	34	16 x 1,5	12 x 1,5	9	50
61802100	17	-	40	20 x 1,5	16 x 1,5	11	50
61802110	19	-	45	-	-	13,5	50
61802120	21	-	50	25 x 1,5	20 x 1,5	16	50
61802130	27	-	63	32 x 1,5	25 x 1,5	21	50
61802140	36	-	85	40 x 1,5	32 x 1,5	29	25
61802150	45	-	100	50 x 1,5	40 x 1,5	36	25
61802170	56	-	125	63 x 1,5	50 x 1,5	48	25

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16