

SILVYN® MSK-M ATEX

SILVYN® MSK-M ATEX - entegre kablo gerilme önleyicili, ATEX'e uygun nikel kaplı pirinç kablo kanalı ek parçası

Bilgi

IECEx dünya çapında onaylı



Geniş sıkma aralığı



Mekanik dayanım



Montaj süresi



Optimum destek elemanı



Sağlam



Dayanıklılık



Entegre SKINTOP® kablo rakoru

Faydalar

En uygun kablo ve boru gerilim azaltması

Maksimum sızdırmazlık

Hızlı ve kolay montaj

Geniş sıkma aralığı

Anti-kink koruması

Uygulama alanı

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M ATEX

Artırılmış güvenlik "e" tutuşma koruma türüne ait cihazlar, makineler ve tesisler; mahfaza üzerinden toz patlama koruması "t"
Kimya ve petrokimya endüstrisi
Fabrika mühendisliği
Kablolar ve tellere ek mekanik koruma gereken alanlarda kullanılır

Ürün özellikleri

SILVYN® ve SKINTOP® birleşimi

Not

Patlama tehlikesi olan alanda sadece plastik kaplaması olmayan metal hortum ile kullanıma izin verilir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Sertifikalar:

SILVYN® MSK-M 16x1,5 AS ATEX

IBExU06ATEX1012X

II 2G EEx eII

II 1D EEx eII

CE 0637 Ex II 2G

Ex eb IIC Ex II 1D

Ex ta IIIC

IECEX IBE 13.0033X

Malzeme:

Temel tip:

Gövde: nikel kılıf piring

İletken konnektör contası: CR/NBR

Boru contası: TPE

Testler:

DIN EN 60079-0

DIN EN 60079-7

DIN EN 60079-31

Koruma sınıfı:

Kablo: IP 68

Koruyucu hortum::

SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU ile IP 40

Sıcaklık aralığı:

-30 °C ila +90 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® MSK-M ATEX

Ürün kodu	Metrik ölçü	Sıkma aralığı mm	Net açıklık(mm)	Kablo kanalı Ø (mm) için uygun	Adet / Paket
SILVYN® AS için SILVYN®MSK-M ATEX					
55506010	12 x 1,5	3.0 - 7.0	6,3	10	5
55506011	16 x 1,5	4.5 - 10.0	9	14	5
55506012	20 x 1,5	7.0 - 13.0	11,5	17	5
55506013	25 x 1,5	9.0 - 17.0	14,5	21	5
55506014	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	27	5
55506015	40 x 1,5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506016	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506017	63 x 1,5	34.0 - 45.0	45,5	56	1
SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU için SILVYN®MSK-M ATEX					
55506018	12 x 1,5	3.0 - 7.0	6,3	10	5
55506019	16 x 1,5	4.5 - 10.0	9	14	5
55506036	20 x 1,5	7.0 - 13.0	11,5	17	5
55506037	25 x 1,5	9.0 - 17.0	14,5	21	5
55506038	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	27	5
55506039	40 x 1,5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506040	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506041	63 x 1,5	34.0 - 45.0	45,5	56	1

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16