

SILVYN® MSK-M BRUSH

SILVYN® MSK-M BRUSH - entegre kablo gerilme önleyicili, elektromanyetik uyumluluk blendajlı, nikel kaplı pirinç kablo kanalı ek parçası

Bilgi

Yenilikçi BRUSH çözümüyle boru rakoru
En uygun 360° ekran kontağı



CE UK
CA



Geniş sıkma aralığı



Maksimum vibrasyon koruması



Mekanik dayanım



Montaj süresi



Optimum destek elemanı



Sağlam



Dayanıklılık



Entegre SKINTOP® kablo rakoru



Parazit sinyalleri

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M BRUSH

Faydalar

Kolay tesisat
Daha hızlı, daha kolay ekran teması
En uygun kablo ve boru gerilim azaltması
Maksimum sızdırmazlık
Geniş sıkma aralığı

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği
Fabrika mühendisliği
Ağır sanayi
EMC bakımından hassas ortamlarda

Ürün özellikleri

SILVYN® ve SKINTOP® birleşimi

Not

Uygun aksesuarlar için, SKINTOP® metrik aksesuarlarına bakın

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı
Malzeme:	Temel tip: Gövde: nikel kılıf piring İletken konnektör contası: CR/NBR Boru contası: TPE EMC fırçası: piring
Koruma sınıfı:	Cable: IP 68Conduit:IP 40 with SILVYN®AS, EDU-AS, EMC AS-CUIP 65 with SILVYN®AS-P
Sıcaklık aralığı:	-30 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® MSK-M BRUSH

Ürün kodu	Metrik ölçü	Sıkma aralığı mm	Net açıklık(mm)	Kablo kanalı Ø (mm) için uygun	Adet / Paket
SILVYN® AS için SILVYN® MSK-M BRUSH					
55506020	25 x 1,5	9.0 - 17.0	14,5	21	10
55506021	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	27	1
55506022	40 x 1,5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506023	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506024	63 x 1,5	34.0 - 45.0	45,5	56	1
SILVYN®AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU için SILVYN®MSK-M BRUSH					
55506025	25 x 1,5	9.0 - 17.0	14,5	21	10
55506026	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	27	1
55506027	40 x 1,5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506028	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506029	63 x 1,5	34.0 - 45.0	45,5	56	1

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16