

SILVYN® US-M

SILVYN® US-M, kullanılan kablo kanalına bağlı olarak IP40 / IP54 / IP66 koruma derecesi sunan nikel kaplı pirinç bir kablo kanalı ek parçasıdır



Maksimum vibrasyon koruması



Alan gereksinimi



Sağlam



Isı dayanımı

Faydalar

Yüksek gerilme mukavemeti
Alandan tasarruf
Titreşim koruması
Çok amaçlı
Hızlı ve kolay montaj

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:
SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
Makine Mühendisliği
Fabrika mühendisliği

Ürün özellikleri

Kompakt tasarımı

Ürün yapısı

Metrik bağlantı dişi

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® US-M

Altıgen bilezik
Yivli kovan
Sızdırmazlık elemanı
Kapak somunu

Not

PG dişli modelleri çevrimiçi katalogda bulabilirsiniz

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı
Malzeme:	Gövde: nikel kılıf piriç Sızdırmazlık halkası: TPE
Koruma sınıfı:	IP 40 (SILVYN®AS, EDU-AS ve EMC AS-CU ile) IP 65 (SILVYN®AS-P ile)
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +125 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® US-M

Ürün kodu	Metrik ölçü	Net açıklık(mm)	Uygun konduit nominal boyutu	Adet / Paket
SILVYN®US-M for SILVYN®AS				
55502611	10 x 1,0	6,5	10	50
55502612	12 x 1,5	9	14	50
55502613	16 x 1,5	12,5	17	50
55502614	20 x 1,5	16	21	50
55502615	25 x 1,5	21	27	25
55502616	32 x 1,5	27,5	36	25
55502617	40 x 1,5	35	45	20
55502618	50 x 1,5	45	56	10
55502619	63 x 1,5	45	56	10
SILVYN®US-M for SILVYN®AS-P				
55502621	10 x 1,0	6	10	50
55502622	12 x 1,5	8,5	14	50
55502623	16 x 1,5	11,5	17	50
55502624	20 x 1,5	15,5	21	50
55502625	25 x 1,5	20,5	27	25
55502626	32 x 1,5	27,5	36	25
55502627	40 x 1,5	35	45	20
55502628	50 x 1,5	45	56	10
55502629	63 x 1,5	45	56	10
SILVYN®US-M for SILVYN®EDU-AS / EMC AS-CU				
55502631	10 x 1,0	6	10	50
55502642	12 x 1,5	8,5	14	50
55502633	16 x 1,5	11	17	50
55502634	20 x 1,5	15,5	21	50
55502636	25 x 1,5	20,5	27	25
55502646	32 x 1,5	27,5	36	25
55502638	40 x 1,5	35	45	20
55502639	50 x 1,5	45	56	10
55502641	63 x 1,5	45	56	10

SILVYN® US-M