

SILVYN® US-MS-DR

SILVYN® US-MS-DR, kablo kanalı ile ek parça arasında EMC bağlantısı için kullanılan piring bir kelepçeleme halkasıdır



Dayanıklılık

Faydalar

SILVYN® US-M/US rakor bağlantısı ile parazit akımlarının boşalmasına olanak sağlanır
100 °C'den yüksek sıcaklıklarda, sıkma halkası sızdırmazlık alternatifi olarak kullanılabilir

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:
SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU
EMC bağlantısı olarak

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000781

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Vidalı hortum bağlantı contası

Malzeme:

Piring

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +250 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® US-MS-DR

Ürün kodu	Nominal boyut	Uygun konduit nominal boyutu	Adet / Paket
SILVYN® US-AS/US-EDU-AS için SILVYN® US-MS-DR			
61808168	10	10	50
61808169	14	14	50
61808170	17	17	50
61808180	19	19	50
61808190	21	21	50
61808200	27	27	25
61808201	36	36	25
61808202	45	45	20
61808204	56	56	10

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16