

SILVYN® US

SILVYN® US piriçten bir PG hortum vidalı bağlantısıdır ve koruyucu hortuma bağlı olarak IP40 / IP54 / IP66 koruma derecesini sunar



Maksimum vibrasyon koruması



Alan gereksinimi



Sağlam



Isı dayanımı

Faydalar

Yüksek gerilme mukavemeti
Alandan tasarruf
Titreşim koruması
Çok amaçlı

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:
SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
Makine Mühendisliği
Fabrika mühendisliği

Ürün özellikleri

Kompakt tasarımı

Ürün yapısı

PG bağlantı dişi
Altıgen bilezik

Son durum (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® US

Yivli kovan
Sızdırmazlık elemanı
Kapak somunu

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Malzeme:

Gövde: nikel kılıf pirinç

Sızdırmazlık halkası: TPE

Koruma sınıfı:

IP 40 (SILVYN®AS, EDU-AS ve EMC AS-CU ile) IP 65
(SILVYN®AS-P ile)

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +125 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® US

Ürün kodu	PG boyutu	Net açıklık(mm)	Uygun konduit nominal boyutu	Adet / Paket
SILVYN®US for SILVYN®AS				
55502661	7	6,5	10	50
55502662	9	10	14	50
55502663	11	12,5	17	50
55502664	13,5	14,5	19	50
55502665	16	16	21	50
55502666	21	21,5	27	25
55502667	29	29	36	25
55502668	36	38	45	20
55502669	48	49	56	10
SILVYN®US for SILVYN®AS-P				
55502671	7	6	10	50
55502672	9	8,5	14	50
55502673	11	11,5	17	50
55502674	13,5	13,5	19	50
55502675	16	15,5	21	50
55502676	21	20,5	27	25
55502677	29	27,5	36	25
55502678	36	36,5	45	20
55502679	48	47,5	56	10
SILVYN®US for SILVYN®EDU-AS / EMC AS-CU				
55502680	7	6	10	50
55502689	9	8,5	14	50
55502682	11	11,5	17	50
55502683	13,5	13,5	19	50
55502684	16	15,5	21	50
55502685	21	20,5	27	25
55502694	29	27,5	36	25
55502687	36	36,5	45	20
55502688	48	47,5	56	10

SILVYN® US

