


## SILVYN® LCC-C

SILVYN® LCC bağlaştırmacı - nikel kaplı piringç kablo kanalı bağlaştırmacı

### Bilgi

İki hortum uzunluğu bağlantısı



Montaj süresi



Alan gereksinimi



Sağlam



Dayanıklılık

### Faydalar

SILVYN®LCC-2 / LCCH-2 opsiyonel uzatma

Hızlı montaj

Yüksek gerilme mukavemeti

### Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:

SILVYN® LCC-2 / LCCH-2

Uzatma için boru birleştirici

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Son durum (20.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

**SILVYN® LCC-C**

Sertifikalar:	IEC EN 61386-23
Malzeme:	Nikel Kaplı piring
Koruma sınıfı:	IP 65
Sıcaklık aralığı:	-50 °C ila +135 °C

**Uyarı**

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.



## SILVYN® LCC-C

Ürün kodu	Nominal boyut	SILVYN® LCC-2/LCCH-2 için uygun	Adet / Paket
55503476	16	16	2
55503477	20	20	2
55503478	25	25	2
55503479	32	32	2

Son durum (20.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16