

## SILVYN® LCCH-2

SILVYN® LCCH-2 tek kanca profilli metal bir kablo kanalıdır ve iyi bir esneklik ile sıvı geçirmez, halojensiz PVC ceket sunar

### Bilgi

Halojen içermeyen



Halojen içermeyen



Mekanik dayanım



Sağlam



Isı dayanımı



UV-dayanım



Su geçirmez

### Faydalar

UL 94V-0 uyarınca yüksek alev geciktirme ve kendi kendini söndürme

Sıvılara karşı koruma sağlar

Ezilmeye karşı yüksek direnç

Dış kullanım ve doğrudan toprağa gömmeye uygun

Yüksek mekanik dayanım

### Uygulama alanı

Halka açık insan yoğun alanlarda

Makine Mühendisliği

Sıvıların bulunduğu alanlarda kullanılır

Son durum (08.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® LCCH-2

Yüksek mekanik stresli uygulamalar  
Dış mekan

### Ürün özellikleri

Halojen içermeyen  
düşük duman  
Düşük toksiklik

### Ürün yapısı

Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile  
Plastik dış kılıf

### Teknik Veri

|                       |                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınıflandırma ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001179<br>ETIM 5.0 Class-Tanım : Koruyucu metal hortum                        |
| Sınıflandırma ETIM 6: | ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001179<br>ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum                 |
| Renk seçeneği:        | Siyah (RAL 9005), UV dirençli                                                                      |
| Malzeme:              | İç boru: çelik, galvanizli<br>Dış kılıf: plastik, halojensiz<br>UL 94V-0 uyarınca yangın davranışı |
| Sıcaklık aralığı:     | -25 °C ila +90 °C                                                                                  |

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.  
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## SILVYN® LCCH-2

| Ürün kodu      | Nominal boyut | İÇ x DÇ mm  | Bükülme yarıçapı (mm) | PU (m) |
|----------------|---------------|-------------|-----------------------|--------|
| SILVYN® LCCH-2 |               |             |                       |        |
| 61804793       | 12            | 10.2 x 14   | 40                    | 25     |
| 61804794       | 16            | 13 x 17     | 45                    | 25     |
| 61804795       | 20            | 16.9 x 21.5 | 50                    | 25     |
| 61804796       | 25            | 21.1 x 26   | 60                    | 25     |
| 61804797       | 32            | 28.1 x 34   | 90                    | 25     |
| 61804798       | 40            | 37.6 x 44.5 | 120                   | 10     |
| 61804799       | 50            | 48.4 x 55   | 130                   | 10     |
| 61804788       | 63            | 57,5 x 64,5 | 160                   | 10     |
| 61804789       | 75            | 70 x 79     | 190                   | 10     |

Son durum (08.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16