

SILVYN® LCS-M

SILVYN® LCS-M, entegre basınç contası sayesinde IP65 koruma sınıfı sunan nikel kaplı piriç bir döner kablo kanalı ek parçasıdır



Korozyona dayanıklı



Maksimum vibrasyon koruması



Yağlara dayanıklı



Sağlam

Faydalar

Yüksek gerilme mukavemeti

Titreşim koruması

Gelişmiş sızdırmazlık

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:

SILVYN® LCC-2 / LCCH-2

Yüksek mekanik stresli uygulamalar

Sıvıların bulunduğu alanlarda kullanılır

Ürün yapısı

Metrik bağlantı dişi

Burulma elemanı olan altıgen bilezik

Yivli kovan

Kapak somunu

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LCS-M

Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı
Sertifikalar:	IEC EN 61386-23
Malzeme:	Gövde: nikel kılıf piriç Conta: PA sıkma contası
Koruma sınıfı:	IP 65
Sıcaklık aralığı:	-50 °C ila +135 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.



SILVYN® LCS-M

Ürün kodu	Metrik ölçü	SW 1/2 mm	Toplam uzunluk mm	Thread length mm	SILVYN® LCC-2/LCCH-2 için uygun	Adet / Paket
SILVYN® LCS-M						
55503470	16 x 1,5/1	20 / 22	39	10	12	10
55503471	16 x 1,5/2	24 / 26	40,9	10	16	10
55503472	20 x 1,5/1	24 / 26	41	10	16	10
55503473	20 x 1,5/2	26 / 29	41,8	10	20	10
55503474	25 x 1,5	33 / 35	50,7	12	25	10
55503475	32 x 1,5	40 / 42	56,9	13	32	2

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16