

SILVYN® LGS-2

SILVYN® LGS-2, burulma hareketli tesisatlarda kullanıma yönelik nikel kaplı pirinç bir döner kablo kanalı ek parçasıdır



Korozyona dayanıklı



Mekanik dayanım



Yağlara dayanıklı



Alan gereksinimi



Sağlam

Faydalar

Döndürme uygulamaları için
Yüksek gerilme mukavemeti
Alandan tasarruf

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:
SILVYN® LCC-2
SILVYN® LCCH-2
Yüksek mekanik stresli uygulamalar
Dış mekan

Ürün yapısı

PG bağlantı dişi
Burulma elemanı olan altıgen bilezik
Kapak somunu

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LGS-2**Teknik Veri**

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Malzeme:

Nikel kaplamalı piring

Koruma sınıfı:

IP 54

Sıcaklık aralığı:

-50 °C ila +300 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® LGS-2

Ürün kodu	Metrik ölçü	SW wrench size mm	Toplam uzunluk mm	Thread length mm	SILVYN®LCC-2 / LCCH-2 için uygun	Adet / Paket
SILVYN® LGS-2						
55502710	7	13	32	7	10	10
55502720	9	17	38	10	12	10
55502730	11	22	38	10	16	10
55502740	13.5	24	39	12	20	10
55502750	16	24	44	12	20	10
55502760	21	29	50	12	25	10
55502770	29	36	56	12	32	10
55502780	36	48	59	12	40	4
55502790	48	70	61,2	16	63	1

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16