

SILVYN® COMPACT M

Çeşitli tiplerde, kompakt ölçülü, nikel kaplı pirinçten vidalı bağlantı

SILVYN® COMPACT M, IP67 koruma sınıfı sunan nikel kaplı ve cilalı yüzeyli pirinç bir kablo kanalı ek parçasıdır

Bilgi

Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.



Mekanik dayanım



Düşük ağırlık



Alan gereksinimi



Sağlam



Isı dayanımı

Faydalar

Yerden tasarruf sağlayan uygulama

Yüksek mekanik gerilme için

Yüksek gerilme mukavemeti

Korozyona dayanıklı

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:

SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX için uygun

Makine Mühendisliği

Demiryolu uygulamaları

Son durum (09.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® COMPACT M

Ürün yapısı

Metrik bağlantı dişi
Altıgen bilezik
Yivli kovan
Kapak somunu

Not

PG dişli modelleri çevrimiçi katalogda bulabilirsiniz

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı
Norm referansları / Onaylar:	UL 514B
Talep üzerine:	Paslanmaz çelik üretim mümkündür
Malzeme:	Gövde: nikel kılıf piring Sızdırmazlık: poliamid O-ring: NBR
Koruma sınıfı:	IP 66 IP 67
Sıcaklık aralığı:	-45 °C ila +105 °C

Uyarı

* Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® COMPACT M

Ürün kodu	Metrik ölçü	SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX için uygun	SILVYN® HIPROJACKET için uygundur	Adet / Paket
SILVYN® COMPACT M				
61803846	16 x 1,5	5/16"	-	10
61803800	16 x 1,5	3/8"	13	10
61803847	20 x 1,5	5/16"	-	10
61803801	20 x 1,5	3/8"	-	10
61803802	20 x 1,5	1/2"	16	10
61803803	25 x 1,5	3/4"	22	5
61803804	32 x 1,5	1"	25	5
61803805	40 x 1,5	1 1/4"	35	2
61803806	50 x 1,5	1 1/2"	38	2
61803807	63 x 1,5	2"	51	2
SILVYN® COMPACT 45° M				
61803848	16 x 1,5	5/16"	-	10
61803850	16 x 1,5	3/8"	13	10
61803849	20 x 1,5	5/16"	-	10
61803851	20 x 1,5	3/8"	-	10
61803852	20 x 1,5	1/2"	16	10
61803853	25 x 1,5	3/4"	22	5
61803854	32 x 1,5	1"	25	5
SILVYN® COMPACT 90° M				
61803808	16 x 1,5	3/8"	13	10
61803809	20 x 1,5	3/8"	-	10
61803810	20 x 1,5	1/2"	16	10
61803811	25 x 1,5	3/4"	22	5
61803812	32 x 1,5	1"	25	5
61803813	40 x 1,5	1 1/4"	35	2
61803814	50 x 1,5	1 1/2"	38	2
61803815	63 x 1,5	2"	51	2

Son durum (09.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16