

SILVYN® HCX

SILVYN® HCX, ara kilitli profili ve termoplastik ceketli, sıcaklığa karşı dirençli, sıvı geçirmez bir kablo kanalıdır



Mekanik dayanım



Sağlam



Isı dayanımı



UV-dayanım



Su geçirmez

Faydalar

Sıvılara karşı koruma sağlar
Yüksek gerilme dayanımı
Sağlam
Ezilmeye karşı yüksek direnç

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği
Kağıt endüstrisi
Ölçüm ve kontrol teknolojisi
Demiryolu uygulamaları
Dış mekan

Ürün özellikleri

UV ışınlarına karşı dayanıklı

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HCX

Ürün yapısı

Pürüzlü profili olan spiral olarak sarılmış ağır metal koruyucu kablo kanalı
Isı dayanımı güçlendirilmiş plastik dış kılıf

Not

PU = 10m (talep üzerine)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 Class-Tanım : Koruyucu metal hortum

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001179

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum

Talep üzerine:

PU =10m (Talep Üzerine)

Renk seçeneği:

Siyah

Malzeme:

Termoplastik elastomer kılıflı metal

Sıcaklık aralığı:

-55 °C ila +140 °C

Kısa süre: en fazla +160 °C

Uyarı

* Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® HCX

Ürün kodu	Nominal boyut	İÇ x DÇ mm	Bükülme yarıçapı (mm)	PU (m)
SILVYN® HCX				
61744228	3/8"	-	85	30
61744229	1/2"	-	110	30
61744230	3/4"	-	140	30
61744231	1"	-	170	30
61744240	1 1/4"	-	215	15
61744242	1 1/2"	-	250	15
61744244	2"	51,6 x 59,9	300	15

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16