

SILVYN® LTP

SILVYN® LTP - kalın PVC ceketli siyah kablo kanalı



Kimyasallara dayanıklı



Mekanik dayanım



Yağlara dayanıklı



Sağlam



UV-dayanım



Su geçirmez

Faydalar

Sıvılara karşı koruma sağlar

Yüksek gerilme dayanımı

Sağlam

Ezilmeye karşı yüksek direnç

Yağ ve asitlere karşı oldukça dayanıklıdır, UV ışınlarına karşı dayanıklı

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği

Dış mekan

Transformatör yapımı

Demiryolu uygulamaları

Kağıt endüstrisi

Son durum (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LTP

Ürün yapısı

Pürüzlü profili olan spiral olarak sarılmış ağır metal koruyucu kablo kanalı
Plastik dış kılıf

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 Class-Tanım : Koruyucu metal hortum

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001179

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum

Sertifikalar:

IEC EN 61386-23

Renk seçeneği:

Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme:

Çelik, galvanizli

PVC kılıf

Sıcaklık aralığı:

-20 °C ila +105 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® LTP

Ürün kodu	Nominal boyut	İÇ x DÇ mm	Bükülme yarıçapı (mm)	PU (m)
SILVYN® LTP				
61805400	10 - 1/4"	7.0 x 11.8	35	50
61805410	12 - 5/16"	10.0 x 14.2	40	50
61805420	16 - 3/8"	12.6 x 17.8	45	50
61805430	20 - 1/2"	16.0 x 21.1	65	50
61805440	25 - 3/4"	21.0 x 26.4	100	25
61805450	32 - 1"	26.5 x 33.1	135	25
61805460	40 - 1 1/4"	35.4 x 41.8	175	10
61805470	50 - 1 1/2"	40.4 x 47.9	230	10
61805480	63 - 2"	51.6 x 59.7	280	10

Son durum (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16