


SILVYN® FCE-V0

Bir kez katlanmış, ince cidarlı poliefin kaplamalı metal koruyucu hortum

SILVYN® FCE-V0, bir kez katlanmış çelik profilli ve kaliteli poliüretan kaplamalı, spiral sarımlı bir metal koruma hortumudur

Bilgi

Hazard Level: HL 2



Ray



Dış kullanım için uygun



Alev geciktirici



Halojen içermeyen



Yağlara dayanıklı



Alan gereksinimi



Dayanıklılık



Isı dayanımı



UV-dayanım



Su geçirmez



Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FCE-V0



Faydalar

Esnek koruyucu hortum tasarımı küçük bükme yarı çaplarına olanak verir ve kuru ve nemli mekanlarda veya açıkta yerin kısıtlı olduğu durumlarda yerden tasarruf ettiren döşeme için idealdir
Yağ, petrol, asitler ve greslere karşı yüksek direnç
Sıvı geçirmez

Uygulama alanı

Raylı araçlarda ve otobüslerde, sabit kablo tesisatları ve hareketlerin sınırlı olacağı hesaplanan uygulamalar için kullanılmak üzere
Yağlı ortamlarda ve yüksek ortam sıcaklığına sahip alanlarda da kullanılabilir

Ürün özellikleri

UV- direnci
Halojen içermeyen ve alev geciktirici
Yüksek mekanik ve kimyasal direnç

Ürün yapısı

Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile
PUR dış kılıf

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-Tanım : Koruyucu metal hortum
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001179 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum
Sertifikalar:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL2
Renk seçeneği:	Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme:	PUR kılıflı metal UL 94V-0 uyarınca yangın davranışı
Sıcaklık aralığı:	-50°C ila +105°C kısa süreli +125°C'ye kadar

Uyarı

* Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® FCE-V0

Ürün kodu	Nominal boyut	İÇ x DÇ mm	Bükülme yarıçapı (mm)	PU (m)
SILVYN® FCE-V0				
61814708	12	10.0 x 14.0	50	25
61814709	16	13.0 x 17.0	60	25
61814710	20	17.0 x 21.5	80	25
61814711	25	21.2 x 26.0	100	25
61814712	32	28.1 x 34.0	125	25
61814713	40	37.7 x 44.5	160	10
61814714	50	48.4 x 55.5	190	10

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16