

SILVYN® HFX-V0

Bir kez katlanmış, dik cidarlı poliefen kaplama

SILVYN® HFX-V0 sıvıya karşı yalıtılmış, kimyasallara dayanıklı, minimum duman gazı içeren, bir kez katlanmış metal koruma hortumlu ve bir PUR dış kaplamaya sahip koruyucu hortumdur

Bilgi

Hazard Level: HL 2



Ray



Dış kullanım için uygun



Kimyasallara dayanıklı



Halojen içermeyen



Soğuğa dirençli



Mekanik dayanım



Yağlara dayanıklı



Sağlam



Dayanıklılık



Isı dayanımı

Son durum (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HFX-V0



UV-dayanım



Su geçirmez



Faydalar

Esnek koruyucu hortum tasarımı küçük bükme yarı çaplarına olanak verir ve kuru ve nemli mekanlarda veya açıkta yerin kısıtlı olduğu durumlarda yerden tasarruf ettiren döşeme için idealdir
Yağ, petrol, asitler ve greslere karşı yüksek direnç
Sıvı geçirmez

Uygulama alanı

Raylı araçlarda ve otobüslerde, sabit kablo tesisatları ve hareketlerin sınırlı olacağı hesaplanan uygulamalar için kullanılmak üzere
Yağlı ortamlarda ve yüksek ortam sıcaklığına sahip alanlarda da kullanılabilir

Ürün özellikleri

UV-dayanımı
Halojen içermeyen ve alev geciktirici
Yüksek mekanik ve kimyasal direnç

Ürün yapısı

Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile
PUR dış kılıf

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-Tanım : Koruyucu metal hortum
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001179 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum
Sertifikalar:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL2
Renk seçeneği:	Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme:	PUR kılıflı metal UL 94V-0 uyarınca yangın davranışı
Sıcaklık aralığı:	-50 °C ila +105 °C kısa süreli +125 °C'ye kadar

Uyarı

* Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® HFX-V0

Ürün kodu	Nominal boyut	İÇ x DÇ mm	Bükülme yarıçapı (mm)	PU (m)
SILVYN® HFX-V0				
64400248	5/16"	10.1 x 14.4	65	30
64400241	3/8"	12.6 x 17.8	85	30
64400253	1/2"	16.0 x 21.1	110	30
64400242	3/4"	21.0 x 26.4	140	30
64400243	1"	26.5 x 33.1	170	30
64400244	1 1/4"	35.1 x 41.8	215	15
64400245	1 1/2"	40.3 x 47.8	250	15
64400246	2"	51.6 x 59.9	300	15

Son durum (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16